



Dozowniki ceramus[®]

HIRSCHMANN[®]

Nowoczesny dozownik z tłokiem ceramicznym. Przeznaczony do dozowania cieczy bezpośrednio z butelki. Części mające kontakt z medium wykonane są ze szkła borokrzemowego, ceramiki oraz teflonu i charakteryzują się wysoką odpornością chemiczną. Tłok ceramiczny nie zużywa się na skutek tarcia, nie pęcznieje i jest odporny na wysokie temperatury.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Objętość	Podziałka	Dokładność	CV %
	K-0600	Dozownik ceramus [®]	0,2-1,0 ml	0,05 ml	0,6 %	0,2
	K-0601	Dozownik ceramus [®]	0,4-2,0 ml	0,05 ml	0,5 %	0,1
	K-0602	Dozownik ceramus [®]	1,0-5,0 ml	0,10 ml	0,5 %	0,1
	K-0603	Dozownik ceramus [®]	2,0-10,0 ml	0,25 ml	0,5 %	0,1
	K-0604	Dozownik ceramus [®]	5,0-30,0 ml	0,50 ml	0,5 %	0,1
	K-0605	Dozownik ceramus [®]	10,0-60,0 ml	1,0 ml	0,5 %	0,1

Opis

Nowoczesny dozownik z tłokiem ceramicznym. Przeznaczony do dozowania cieczy bezpośrednio z butelki. Części mające kontakt z medium wykonane są ze szkła borokrzemowego, ceramiki oraz teflonu i charakteryzują się wysoką odpornością chemiczną. Tłok ceramiczny nie zużywa się na skutek tarcia, nie pęcznieje i jest odporny na wysokie temperatury. Ustawianie dozowanej objętości jest łatwe, precyzyjne i gwarantuje najwyższą dokładność. Posiada system odpowietrzania bez strat cieczy. Autoklawowalny w 121°C bez strat cieczy. Gwint mocowania głowicy – A45.

Zakres dostawy: dozownik, 3 adaptory (A32/33, A38, S40), przewód zasysający z nakrętką łączącą, klucz montażowy, indywidualny certyfikat zgodności.