



Wagi kompaktowe serii EMB



Wagi kompaktowe KERN EMB oferują zakres ważenia w przedziale 100 g do 6 kg i dokładność 0,001 g – 5 g, w zależności od modelu. Szalka ważąca ma średnicę 82, 105 lub 150 mm. Wagi EMB są proste w obsłudze dzięki 2 wbudowanym klawiszom oraz możliwości szybkiego przeprowadzenia adiustacji (kalibracji) przy pomocy zewnętrznego odważnika.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres ważenia do	Dokładność	Szalka	Adiustacja	Nr producenta
	T-6460	Waga EMB 100-3	100 g	0,001 g	82 mm	zewnętrzna	EMB 100-3
	T-6461	Waga EMB 200-2	200 g	0,01 g	105 mm	zewnętrzna	EMB 200-2
	T-6464	Waga EMB 500-1	500 g	0,1 g	150 mm	zewnętrzna	EMB 500-1
	T-6465	Waga EMB 600-2	600 g	0,01 g	105 mm	zewnętrzna	EMB 600-2
	T-6466	Waga EMB 1000-2	1000 g	0,01 g	150 mm	zewnętrzna	EMB 1000-2
	T-6467	Waga EMB 1200-1	1200 g	0,1 g	150 mm	zewnętrzna	EMB 1200-1
	T-6469	Waga EMB 2200-0	2200 g	1 g	150 mm	zewnętrzna	EMB 2200-0
	T-6471	Waga EMB 5.2 K1	5200 g	1 g	150 mm	zewnętrzna	EMB 5.2K1
	T-6472	Waga EMB 5.2 K5	5200 g	5 g	150 mm	zewnętrzna	EMB 5.2K5
	K-2455	Zasilacz do wag serii EMB	-	-	-	-	YKA-03N

Opis

System wag Kern EMB to zbiór urządzeń o niewielkich wymiarach oraz wadze, który dzięki uproszczonemu procesowi działania i tylko kilku przyciskom pozwala na przejście przez pomiar nawet bez instrukcji obsługi. Graficzny panel sterowania i wyświetlacz LCD sprzyjają bezproblemowej pracy z urządzeniem. **Zakres ważenia urządzeń wynosi od 100 do 6 kg**, różni się w zależności od modelu, tak jak i **dokładność wag - od 0,001 g do 5 g**.

Wagi tej serii posiadają wyświetlacze LCD z cyframi o wysokości 15 mm. Nie są ciężkie, **wszystkie modele ważą poniżej 1 kg**. Niewielka wysokość wagi sprawia, że zajmuje ona mało miejsca i jest wygodna w użytkowaniu.

W zestawie znajdują się baterie, które pozwalają na ok. 12 godzin pracy bez zasilacza. **Funkcja auto-off wyłącza wagę nieużywaną przez pewien czas** i w ten sposób pozwala oszczędzać baterię.

Opcjonalnie dostępny jest również zasilacz, który umożliwia pracę urządzenia bez użycia baterii.

Dane techniczne

Parametr	EMB 100-3	EMB 200-2	EMB 200-3	EMB 500-1BE	EMB 500-1	EMB 600-2	EMB 1000-2	EMB 1200-1	EMB 2000-2	EMB 2200-0	EMB 3000-1	EMB 5.2K1	EMB 5.2K5	EMB 6000-1
Maksymalna nośność	100 g	200 g	200 g	500 g	500 g	600 g	1000 g	1200 g	2000 g	2200 g	3000 g	5200 g	5200 g	6000 g
Dokładność	0,001 g	0,01 g	0,001 g	0,1 g	0,1 g	0,01 g	0,01 g	0,1 g	0,01 g	1 g	0,1 g	1 g	5 g	0,1 g
Powtarzalność	0,001 g	0,01 g	0,001 g	0,1 g	0,1 g	0,01 g	0,01 g	0,1 g	0,01 g	1 g	0,1 g	1 g	5 g	0,1 g
Liniowość	±0,005 g	±0,02 g	±0,005 g	±0,2 g	±0,2 g	±0,03 g	±0,05 g	±0,3 g	±0,05 g	±2 g	±0,3 g	±3 g	±10 g	±0,3 g
Czas stabilizacji	2,5-3 s													
Rozmiar szalki	śr. 82 mm	śr. 105 mm	śr. 82 mm	śr. 150 mm		śr. 105 mm	śr. 150 mm							
Adiustacja							zewnętrzna							
Legalizacja							brak							
Wyświetlacz	LCD													
Wymiary	170 x 244 x 54 mm	170 x 244 x 39 mm	170 x 244 x 54 mm	170 x 244 x 39 mm			170 x 244 x 39 mm	170 x 245 x 39 mm	170 x 244 x 39 mm	170 x 244 x 39 mm				
Komunikacja	-													
Ciężar netto	0,85 kg	0,50 kg	0,85 kg	0,55 kg		0,50 kg	0,9 kg	0,55 kg	0,9 kg	0,55 kg				
Zasilanie							300 mA / 9V							
Środowisko pracy							5°C - 35°C							