



Małe wagi kieszonkowe serii CM



Wagi kieszonkowe CM są niewielkie i kompaktowe, jednak oferują precyzyjne wyniki. W zależności od modelu, ich zakres ważenia (max) to od 60 g do 1 kg, przy dokładności 0,01 g do 1 g. Szalka ważąca ma wymiary 70 x 80 mm. Istnieje możliwość ich zewnętrznej adiustacji (kalibracji) przy pomocy dodatkowego odważnika. Wagi CM pracują ok. 30 godzin przy zasilaniu dwiema bateriami AAA.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres ważenia do	Dokładność	Szalka	Adiustacja	Nr producenta
	T-6840	Waga CM 60-2N	60 g	0,01 g	70 x 80 mm	zewnętrzna	CM 60-2N
	T-6841	Waga CM 150-1N	150 g	0,1 g	70 x 80 mm	zewnętrzna	CM 150-1N
	T-6842	Waga CM 320-1N	320 g	0,1 g	70 x 80 mm	zewnętrzna	CM 320-1N
	T-6843	Waga CM 1K1N	1000 g	1 g	70 x 80 mm	zewnętrzna	CM 1K1N

Opis

Seria KERN CM to kompaktowe, przenośne wagi kieszonkowe, które łączą wysoką precyzję, mobilność i wygodę użytkowania. Dzięki szerokiemu **zakresowi ważenia**, obejmującemu modele **od 60 g do 1 kg**, oraz **dokładności odczytu od 0,01 g do 1 g**, są doskonałym rozwiązaniem zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników domowych.

Funkcja kalkulatora

Wagi CM wyróżniają się innowacyjną funkcją kalkulatora, która umożliwia natychmiastowe przetwarzanie wyników ważenia – przydatne np. przy wycenie produktów, określaniu proporcji składników czy analizie wartości próbki. Jest to cecha unikalna wśród wag kieszonkowych, która eliminuje konieczność korzystania z zewnętrznych urządzeń do obliczeń.

Urządzenia te cechują się bardzo szybkim **czasem stabilizacji wynoszącym zaledwie 2 sekundy**, co pozwala na sprawne przeprowadzanie pomiarów. Czytelny **wyświetlacz LCD** zapewnia łatwy odczyt wyników, a intuicyjny interfejs z czterema przyciskami sprawia, że obsługa jest wyjątkowo prosta.

Wymiary i budowa wag

Seria CM jest również niezwykle kompaktowa i lekka – **urządzenia mają wymiary 85 x 130 x 25 mm i ważą zaledwie około 200-250 g**, dzięki czemu można je bez problemu przechowywać i przenosić. Waga posiada twardą pokrywę ochronną, która zabezpiecza ją przed uszkodzeniami mechanicznymi, kurzem i wilgocią, co zwiększa jej trwałość i niezawodność w różnych warunkach użytkowania.

Adiustacja wag CM

Dzięki **funkcji kalibracji zewnętrznej** użytkownik może łatwo dostosować dokładność pomiarów przy użyciu zewnętrznych odważników. Modele serii CM działają na dwie baterie AAA, które zapewniają do 30 godzin pracy, co sprawia, że wagi te są idealnym rozwiązaniem do zastosowań mobilnych.

Wagi KERN CM to idealne **połączenie funkcjonalności, precyzji i mobilności**, oferujące nowoczesne rozwiązania w niezwykle kompaktowej formie. Ich solidna konstrukcja, unikalna funkcja kalkulatora oraz szeroki zakres jednostek wagowych czynią je wyjątkowym narzędziem dla użytkowników ceniących sobie wygodę i dokładność pomiarów.

Dane techniczne

Parametr	CM 60-2N	CM 150-1N	CM 320-1N	CM 1K1N
Maksymalna nośność	60 g	150 g	320 g	1000 g
Dokładność	0,01 g	0,1 g		1 g
Powtarzalność	0,02 g	0,1 g		1 g
Liniiowość	±0,03 g	±0,2 g		±2 g
Czas stabilizacji		2 s		
Rozmiar szalki		70 × 80 mm		
Adiustacja		zewnętrzna		
Legalizacja		brak		
Wyświetlacz		LCD		
Wymiary (szer. x gł. x wys.)		85 × 130 × 25 mm		
Komunikacja		-		
Ciężar netto	0,20 kg		0,25 kg	0,20 kg
Zasilanie		2 × 1.5 V AAA		
Środowisko pracy		5°C - 35°C		