



Waga elektroniczna

Łatwa w obsłudze. Posiada dużą kwadratową płytę ważącą. Waga może być używana jako urządzenie przenośne (z 6 bateriami AA oraz ok. 100 godzinami pracy). Wyposażona we wskaźnik masy netto. Dodatkowo wskaźnik pojemności baterii. Baterie proszę zamawiać osobno.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres ważenia do	Dokładność	Szalka
	5-4079	Waga	120 g	0,01 g	70 mm
	5-4085	Waga	510 g	0,1 g	132 x 130 mm
	5-4087	Waga	5100 g	1 g	132 x 130 mm
	5-4088	Akcesoria: Zasilacz	-	-	-

Opis

Łatwa w obsłudze. Posiada dużą kwadratową płytę ważącą. Waga może być używana jako urządzenie przenośne (z 6 bateriami AA oraz ok. 100 godzinami pracy). Wyposażona we wskaźnik masy netto. Dodatkowo wskaźnik pojemności baterii. Baterie proszę zamawiać osobno.

Dane techniczne

Parametr	HT-120	HT-500	HT-5000
Maksymalna nośność	120 g	510 g	5100 g
Dokładność	0,01 g	0,1 g	1 g
Rozmiar szalki	70 mm	132 x 130 mm	
Wyświetlacz	LCD (z podświetleniem)		
Wymiary	136 x 150 x 57,5 mm	195 x 136 x 44 mm	

Parametr	HT-120	HT-500	HT-5000
Ciężar netto	570 g		
Zasilanie	4x AA; zasilacz sieciowy (opcjonalnie)		
Środowisko pracy	+10 ÷ +40 °C		