



Cyfrowe wagi wiszące

KERN

Wagi wiszące KERN serii HDB i CH to praktyczne i mobilne urządzenia przeznaczone do szybkiego ważenia w różnych zastosowaniach. Oferują zakres ważenia od 5 kg do 50 kg, przy dokładności 0,005 kg – 0,05 kg, w zależności od modelu. Można je adiustować w sposób zewnętrzny, za pomocą dodatkowego obciążenia. Posiadają stalowy haczyk, który jest składany, co ułatwia transport i pakowanie wagi.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres ważenia do	Dokładność	Adiustacja	Nr producenta
	T-6800	Waga wisząca HDB 5K5N	5 kg	5 g	zewnętrzna	HDB 5K5N
	T-6801	Waga wisząca HDB 10K10N	10 kg	10 g	zewnętrzna	HDB 10K10N
	T-6802	Waga wisząca CH 50K50	50 kg	50 g	zewnętrzna	CH 50K50

Opis

Wagi wiszące KERN HDB i CH to nowoczesne urządzenia, które charakteryzują się wysoką precyzją, funkcjonalnością oraz mobilnością, idealne do szybkich pomiarów masy w różnych warunkach. Dostępne w trzech popularnych modelach: HDB 5K5N, HDB 10K10N oraz CH 50K50. Zakres ważenia wynosi od 5 kg do 50 kg, a dokładność 0,005 kg – 0,05 kg, w zależności od modelu. Można je adiustować w sposób zewnętrzny, za pomocą dodatkowego obciążenia.

Zalety serii HDB

- **funkcja „Hold”** – umożliwia zamrożenie wyniku ważenia, co jest przydatne, gdy obiekt jest w ruchu lub trudno dostępny, a użytkownik chce uzyskać dokładny odczyt
- **funkcja „Peak Hold”** – dzięki tej funkcji waga może zarejestrować maksymalną wartość (szczytową) podczas ważenia, co jest szczególnie przydatne przy pomiarach dynamicznych
- **solidny haczyk stalowy** – modele wag HDB 5K5N i HDB 10K10N są wyposażone w składany stalowy haczyk, który ułatwia przechowywanie i transport, a także zapewnia wygodę użytkowania w różnych warunkach
- **czytelny wyświetlacz LCD** – wszystkie modele wyposażone są w wyświetlacz LCD o wysokości cyfr 12 mm, co zapewnia łatwy odczyt wyników, nawet w słabszych warunkach oświetleniowych
- **wielofunkcyjność jednostek miary** – modele te umożliwiają wybór jednostek miary: kilogramy (kg), funty (lb) oraz niutony (N), co sprawia, że wagi są wszechstronne i mogą być używane w różnych branżach
- **długi czas pracy na bateriach** – wszystkie modele działają na baterie 1,5 V AAA i zapewniają do 80-100 godzin pracy, co czyni je urządzeniami energooszczędnymi i odpowiednimi do pracy w terenie
- **komfortowa obsługa i mobilność** – obudowa wag ma kompaktowe wymiary (72 x 25 x 188 mm albo 90 x 30 x 283 mm) oraz wagę wynoszącą zaledwie 200-350 g, co sprawia, że urządzenia są lekkie i łatwe do przenoszenia.

Przeznaczenie wag HDB

Wagi wiszące KERN HDB są idealnym rozwiązaniem w przypadku ważenia towarów, a także w kontroli jakości w magazynach i sklepach. Dzięki swojej funkcjonalności doskonale sprawdzają się także w branży logistycznej, rolniczej oraz w przemyśle spożywczym.

Seria wag HDB oferuje wysoką precyzję, komfort obsługi oraz kompaktową konstrukcję, co czyni je niezawodnymi narzędziami do pracy w różnych warunkach.

Dane techniczne

Parametr	HDB 5K5	HDB 10K10	CH 50K50
Maksymalna nośność	5 kg	10 kg	50 kg
Dokładność	5 g	10 g	50 g
Powtarzalność	5 g	10 g	50 g
Liniowość	±15 g	±30 g	±100 g
Czas stabilizacji	2 s		
Rozmiar szalki	-		
Adiustacja	zewnętrzna		
Legalizacja	brak		
Wyświetlacz	LCD		
Wymiary (szer. x dł. wys.)	72 × 25 × 188 mm	72 × 25 × 188 mm	90 × 30 × 283 mm
Komunikacja	-		
Ciężar netto	0,2 kg	0,2 kg	0,35 kg
Zasilanie	2 x AAA		
Środowisko pracy	-		