

## Pierścienie wylewowe Simax do butelek - z PP



Oryginalne pierścienie wylewowe do butelek Simax, wykonane z PP. Autoklawowalne. Odporne na temperatury z zakresu od -40°C do +140°C. Nadają się do stosowania w laboratoriach, ale również w kontakcie z żywnością oraz w przemyśle farmaceutycznym. Oferowane w komplecie po 10 sztuk.

| Miniatura                                                                           | Nr-art. | Nazwa                      | Materiał | Gwint | Kolor      | Szt./Op. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|----------|-------|------------|----------|
|    | S-2971  | Pierścienie wylewowe Simax | PP       | GL32  | niebieskie | 10 szt.  |
|    | S-2972  | Pierścienie wylewowe Simax | PP       | GL45  | niebieskie | 10 szt.  |
|  | S-2974  | Pierścienie wylewowe Simax | PP       | GL45  | bezbabarne | 10 szt.  |

### Opis

Pierścienie wylewowe Simax przeznaczone do szklanych butelek Simax posiadających znormalizowany gwint GL32 lub GL45. Wykonane z polipropylenu (PP). Służą do skutecznego uszczelnienia podczas przechowywania próbek w opakowaniach posiadających odpowiedni gwint. Pierścień wylewowy zamontowany na krawędzi butelki, chroni również jej zewnętrzną powierzchnię przed niekontrolowanym spływaniem kropel. Trwałe i praktyczne wyroby Simax przetestowano zgodnie z normami, rozporządzeniami i innymi wytycznymi. Wyniki potwierdzają możliwość ich stosowania również w przemyśle farmaceutycznym oraz w kontakcie z żywnością.

Zakres temperatury roboczej pierścieni z PP mieści się granicach -40°C do +140°C. Autoklawowalne. W temperaturze pokojowej wykazują bardzo wysoką lub wysoką odporność na większość substancji chemicznych poza eterami, dla których producent oferuje pierścienie wylewowe odporne do temperatury 180°C wykonane z ETFE.