

Uchwyty z PP do eksykatorów Simax



Oryginalne uchwyty z polipropylenu (PP) do eksykatorów Simax typ 262. Niebieskie zakrętki na gwint GL36 doskonale pasują do gniazda i gwintu umieszczonego w pokrywie eksykatora. Oferowane w wersji z otworem lub w wersji pełnej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Do modelu	Śr. otworu	Gwint
	S-1951	Uchwyt z PP do eksykatorów Simax	bez otworu	262, 262 D	-	GL36
	S-1953	Uchwyt z PP do eksykatorów Simax	z otworem	262 K, 262 D/K	9 mm	GL36

Opis

Niebieskie zakrętki do pokrywy eksykatorów Simax 262 wykonane z polipropylenu (PP). Posiadają odpowiedni gwint GL36 doskonale dopasowany do gniazda w szklanej pokrywie. Występują w dwóch wariantach. Wersja z otworem służy do bezpiecznego osadzenia w pokrywie zaworu z kranikiem. Druga opcja to nakrętka bez otworu, zaślepiająca otwór w górnej części eksykatora. Producent deklaruje możliwość stosowania oferowanych produktów również w kontakcie z żywnością oraz w przemyśle farmaceutycznym.

Do kupienia dostępny również odpowiedni zawór z kranikiem do eksykatorów typ 262, wykonany ze szkła Simax. Aby uszczelnić gniazdo w pokrywie do zakrętek można również założyć odpowiednią uszczelkę z silikonu, która dodatkowo stabilizuje zamocowany zawór.