



Łączniki destylacyjne próżniowe ze szkła Duran - zgięte pod kątem 105° - ze złączem GL18



Łączniki destylacyjne ze szkła Duran[®] wygięte pod kątem 105°. Z przyłączem gwintowanym GL18. Dostępne dla standardowych szlifów NS 14/23, 19/26, 24/29 oraz 29/32. Ze ściętą rurką ułatwiającą kapanie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Przyłącze	Szlif
	G-6346	Łącznik destylacyjny próżniowy ze szkła Duran	zgięty 105°	GL18	NS 14/23
	G-6347	Łącznik destylacyjny próżniowy ze szkła Duran	zgięty 105°	GL18	NS 19/26
	G-6348	Łącznik destylacyjny próżniowy ze szkła Duran	zgięty 105°	GL18	NS 24/29
	G-6349	Łącznik destylacyjny próżniowy ze szkła Duran	zgięty 105°	GL18	NS 29/32

Opis

Łącznik z dwoma szlifami i skraplaczem wykonano ze szkła Duran[®]. Dolny szlif wraz z rurką wylotu cieczy do odbieralnika został względem górnego szlif wygięty pod kątem 105°. Przyłącze do próżni wykończono gwintem GL 18. Szlifowane połączenia dostępne dla szlifów NS: 14/23, 19/26, 24/29 oraz 29/32 – zgodnie z normą DIN 12594 lub w uzupełnieniu do DIN. Końcówka ścięta ułatwiająca kapanie zakończona wylotem o średnicy 12 mm.

Górny szlif łącznika najczęściej zakłada się na zakończenie [chłodnicy Liebiga](#). W razie wymagania innego szlif do wykorzystania są adapter [ekspansywny](#) lub [redukcyjny](#) ze szkła Duran. Do odbierania destylatu w ofercie dysponujemy odpowiednimi [kolbami stożkowymi Duran[®] ze szlifem](#). Podciśnienie można podłączyć do łącznika korzystając z odpowiedniej [zakrętki z otworem](#) i [uszczelki](#) lub zaślepić wykorzystując [zakrętkę GL18](#). Do uszczelnienia szlifów posiadamy w ofercie [smar silikonowy](#). Aby zabezpieczyć połączenia szlifowe można je wyposażyć w klamrę typu Keck: z [tworzywa sztucznego](#), ze [stali sprężynowej](#) lub [stali nierdzewnej](#).

Dostępne są również zagięte łączniki z oliwnym przyłączem do węża. Ponadto dysponujemy również łącznikami prostymi z przyłączem oliwnym lub gwintowanym.