



Wytrząsarka vortex Microplate - analogowa



Wytrząsarka vortex Microplate VXMPAL firmy Ohaus z najwyższej jakości silnikiem, charakteryzująca się wzmocnioną konstrukcją. Model **analogowy** ze sterowaniem prędkością obrotową za pomocą pokrętki ze skalą od 1 do 10. Orbita ruchu jest równa **3,5 mm**. Zakres prędkości obrotowej w trybie pracy ciągłej wynosi **300-2500 obr./min**, a w trybie impulsowym **300-3500 obr./min**. W zestawie nasadka uniwersalna do probówek ([H-3421](#)) i pojedynczy uchwyt na mikroplątki ([H-3441](#)).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pręd. obrotowa	Nr producenta
	H-3415	Wytrząsarka vortex Microplate VXMPAL	analogowa	300-3500 obr./min	30392155

Opis

Analogowa wytrząsarka vortex Microplate **VXMPAL** przeznaczona do mieszania próbek umieszczonych w **mikroplątkach** (maks. 2). Oferowany model charakteryzuje wyjątkowo wytrzymała konstrukcja. Ze względu na zamontowany najwyższej jakości silnik, umożliwia pracę ciągłą w pełnym zakresie prędkości, niezależnie od typu nasadki. Posiada regulację prędkości **300-2500 obr./min** w trybie pracy ciągłej. Zakres ten jest zwiększony do **3500 obr./min** przy trybie dotykowym. Urządzenie wytwarza ruch po orbicie **3,5 mm**. Wymiary produktu wynoszą 137 x 266 x 114 mm. Waga vorteksu to **5,3 kg**.

Vortexy Microplate Ohaus oferowane w wersji analogowej posiadają pokrętkę ze skalą od 1 do 10 pozwalającą na sterowanie prędkością obrotową. Pracę mieszania uruchamia lub zatrzymuje 3-pozycyjny przełącznik kołyskowy: praca w trybie ciągłym (**Auto**) / czuwanie (**Standby**) / praca w trybie impulsowym (**On**).

Do każdego urządzenia dołączone są: przewód zasilający, instrukcja obsługi, nasadka uniwersalna do probówek ([H-3421](#)) oraz pojedynczy uchwyt na mikroplątki ([H-3441](#)). Dzięki dokupieniu specjalnej nasadki ([H-3442](#)) w wytrząsarce można mieszać maksymalnie 2 szt. mikroplątek.

W ofercie posiadamy również wytrząsarkę [vortex Microplate cyfrową](#).