



Pojemniki izolacyjne na lód Magic Touch™ 2 Ice Pan



Pojemniki na lód Magic Touch™ 2 Ice Pan cechuje wysoka odporność chemiczna oraz doskonała izolacja termiczna. Odpowiednie do pracy z lodem, suchym lodem (także jego zawiesinami w rozpuszczalnikach) oraz ciekłym azotem. Charakteryzuje je wytrzymałość na temperatury w zakresie **od -196 °C do 100 °C**. Wykonane z uretanu, nie przepuszczają wilgoci, ani zapachów. Dostępne pojemniki o poj.: 1, 4, 9 l, w kolorach: niebieskim, czarnym, czerwonym i zielonym. Sprzedawane z pokrywką.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pokrywką	Pojemność	Kolor
	L-4101	Pojemnik izolacyjny na lód Magic Touch™ 2 Ice Pan	mini	z pokrywką	1 l	niebieski
	L-4102	Pojemnik izolacyjny na lód Magic Touch™ 2 Ice Pan	mini	z pokrywką	1 l	czarny
	L-4103	Pojemnik izolacyjny na lód Magic Touch™ 2 Ice Pan	mini	z pokrywką	1 l	czerwony
	L-4104	Pojemnik izolacyjny na lód Magic Touch™ 2 Ice Pan	mini	z pokrywką	1 l	zielony
	L-4111	Pojemnik izolacyjny na lód Magic Touch™ 2 Ice Pan	midi	z pokrywką	4 l	niebieski
	L-4112	Pojemnik izolacyjny na lód Magic Touch™ 2 Ice Pan	midi	z pokrywką	4 l	czarny
	L-4113	Pojemnik izolacyjny na lód Magic Touch™ 2 Ice Pan	midi	z pokrywką	4 l	czerwony
	L-4114	Pojemnik izolacyjny na lód Magic Touch™ 2 Ice Pan	midi	z pokrywką	4 l	zielony
	L-4121	Pojemnik izolacyjny na lód Magic Touch™ 2 Ice Pan	maxi	z pokrywką	9 l	niebieski
	L-4122	Pojemnik izolacyjny na lód Magic Touch™ 2 Ice Pan	maxi	z pokrywką	9 l	czarny
	L-4123	Pojemnik izolacyjny na lód Magic Touch™ 2 Ice Pan	maxi	z pokrywką	9 l	czerwony
	L-4124	Pojemnik izolacyjny na lód Magic Touch™ 2 Ice Pan	maxi	z pokrywką	9 l	zielony

Opis

Pojemniki izolacyjne na lód Magic Touch™ 2 Ice Pan firmy Bel-Art. Charakteryzują się doskonałą izolacją termiczną oraz z wysoką odpornością chemiczną. Nadają się do pracy nie tylko z lodem, ale także substancjami o niższych temperaturach np.

suchym lodem, oraz jego zawiesinami w rozpuszczalnikach czy też ciekłym azotem. Wytrzymałe na szeroki zakres temperatur **od -196 °C do 100 °C**. Te wysokiej jakości pojemniki uretanowe nie przepuszczają wilgoci, ani zapachów. Lekka tekstura materiału ułatwia transport pojemników, zapobiega ich wyslizgnięciu.

Do wyboru pojemniki o trzech różnych pojemnościach: **1 l, 4 l, 9 l**, w czterech kolorach: niebieski, czarny, czerwony, zielony. W komplecie z pojemnikami znajdują się pasujące pokrywki.

Wymiary pojemników:

- mini (1 l) – 183 x 183 x 116 mm,
- midi (4 l) – 304 x 229 x 200 mm,
- maxi (9 l) – 420 x 303 x 200 mm.