



Wagosuszarka MB23



Wagosuszarka MB23 służy do analizy wilgotności próbki. Wyposażona jest **lampę na podczerwień** oraz intuicyjny panel sterowania. Urządzenie ma możliwość regulacji czasu pracy w zakresie **1-99 min** oraz temperatury **od 50 °C do 160 °C**. Minimalna naważka poddawana analizie wynosi 0,5 g, maksymalna masa próbki to 110 g. Do wagosuszarki pasują szalki o średnicy **90 mm**.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres ważenia do	Dokładność	Szalka	Zakres temp.	Nr producenta
	H-2001	Wagosuszarka MB23	110 g	0,01 g	90 mm	50-160°C	80252470

Opis

Cechy charakterystyczne

Wagosuszarka MB23 firmy Ohaus to połączenie wysokiej jakości oraz trwałej konstrukcji w eleganckiej, kompaktowej obudowie. Urządzenie służy do analizy wilgotności próbki, ma szeroką gamę zastosowań i umożliwia uzyskanie powtarzalnych wyników (odch. stand. **0,3% dla 3 g** próbki, **0,2% dla 10 g** próbki) z dokładnością odczytu do **0,1%**. Źródłem ciepła w wagosuszarce MB23 jest **lampa na podczerwień**. Z tego względu sprawdzi się ona w przemyśle tekstylnym, ceramicznym, spożywczym oraz badaniach ścieków. MB23 posiada **intuicyjny panel sterowania**, dzięki czemu użytkowanie tego urządzenia jest niezwykle proste. Ponadto jej nieskomplikowana budowa sprawia, że jest **łatwa w czyszczeniu**, a więc nadaje się do codziennego użytku.

Wagosuszarka ma możliwość regulacji czasu pracy **od 1 min do 99 min** (do 60 min co 30 s) oraz temperatury **od 50 °C do 160 °C** (co 5 °C). Naważka poddawana analizie powinna mieścić się w zakresie **0,5-110 g** (optymalna masa próbki wynosi **3-20 g**). Urządzenie pracuje prawidłowo w temperaturze 5-40 °C. Podświetlany wyświetlacz LCD umożliwia podgląd czasu pracy, temperatury, % wilgotności oraz % substancji stałej lub masy (g). Wagosuszarka jest dopasowana **do szalek o średnicy 90 mm**. Wymiary urządzenia wynoszą 170 × 130 × 280 mm. Waga – 2,3 kg. Rodzaj zasilania 100-240 VAC, 50/60 Hz.

Zakres dostawy

Wagosuszarka sprzedawana jest w zestawie z: osłoną panelu sterowania, osłoną ochronną szalki, elementem mocującym szalkę, filtrem z włókna szklanego, przewodem zasilającym, opakowaniem jednorazowych szalek (50 szt.) oraz instrukcją obsługi.

Opcjonalnie można dokupić dopasowaną [drukarkę](#), a także [uchwyt na szalkę](#), [zestaw do kalibracji temperatury](#), [zabezpieczenie przeciwkradzieżowe](#) oraz [trzy rodzaje szalek](#). Do codziennej pracy z wagosuszarkami można nabyć odpowiednie [filtry](#) oraz [łyżeczkę](#). Dodatkowo do wagosuszarek MB23, MB25 można zakupić dedykowaną [osłonę panelu](#)

**Dane
techniczne**

Parametr	MB23
Maksymalne obciążenie	110 g
Dokładność odczytu	0,1% /0,01 g
Powtarzalność (odch. stand.)	0,3% (próbka 3g), 0,2% (próbka 10g)
Pamięć wewnętrzna	-
Zakres pomiaru wilgotności	-
Źródło ciepła	grzałka na podczerwień
Odważnik kalibracyjny	50 g
Zakres temperatur	50-160 °C (skok o 5 °C)
Zasilanie	100 do 240 VAC, 50/60 Hz
Temperatura otoczenia	5-40 °C
Typ wyświetlacza	Podświetlany wyświetlacz LCD
Średnica szalki	90 mm
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	170 × 130 × 280 mm
Waga	2,3 kg