



Zakrętki gwintowane z septą ND18



Zakrętki zamknięte i otwarte ND18. Wykonane z PP. Z septą **butyl/PTFE** lub **silikon/PTFE**.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Septa	Szt./Op.
	7-0888	Zakrętki gwintowane bez otworu	Butyl czerwony/PTFE szary	100 szt.
	7-0889	Zakrętki gwintowane bez otworu	Silikon biały/ PTFE czerwony	100 szt.
	7-0890	Zakrętki gwintowane z otworem	Butyl czerwony/PTFE szary	100 szt.

Opis

Zakrętki zamknięte i otwarte ND18. Wykonane z PP. Z septą **butyl/PTFE** lub **silikon/PTFE**.

1. Z septą **butyl/PTFE**

Odporność na temperatury: od -40°C do 120°C.

Grubość: 1,6 mm.

Twardość: 55^o Shore A.

2. Z septą **silikon/PTFE**

Odporność na temperatury: od -60°C do +200°C.

a) **Silikon biały/PTFE czerwony :**

- **grubość:** 1,3 mm,

- **twardość:** 45^o Shore A.