



Mieszadło mechaniczne Hei-TORQUE Ultimate 400



Mieszadło mechaniczne Hei-TORQUE Ultimate 400 z cyfrowym wyświetlaczem zostało przystosowane do mieszania cieczy o lepkości do 250 000 mPas i objętości do 100 litrów. Prędkość mieszania wynosi od 10 do 2000 obr./min, a moment obrotowy osiąga maksymalnie 400 Ncm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręd. obrotowa	Maks. obj. cieczy	Maks. lepkość	Maks. moment obrotowy	Nr producenta
	H-6024	Mieszadło mechaniczne Hei-TORQUE Ultimate 400	10-2000 obr./min	100 l	250 000 mPas	400 Ncm	501-64020-00

Opis

Mieszadło Hei-TORQUE Ultimate 400 zostało stworzone z myślą o precyzyjnych procesach mieszania. Praca z cieczami o **lepkości do 250 000 mPas** oraz z **objętościami do 100 litrów** jest możliwa dzięki zaawansowanym parametrom technicznym. Urządzenie umożliwia **prędkość mieszania** w zakresie **od 10 do 2000 obr./min**, natomiast **maksymalny moment obrotowy** wynosi **400 Ncm**.

Urządzenie ma interfejsy **USB oraz RS232**, co umożliwia integrację z komputerami, sterownikami PLC lub systemami automatyki, takimi jak LabManager. Ponadto, w zestawie znajduje się oprogramowanie Hei-Control, które pozwala na zdalne sterowanie maksymalnie czterema urządzeniami jednocześnie. Bezpieczeństwo pracy zwiększono dzięki funkcji dotykowego **start/stop**. Co więcej, niski poziom hałasu sprawia, że użytkowanie urządzenia jest bardziej komfortowe. Dodatkowo zastosowano **uchwyt szybkomocujący** (quick chuck) o średnicy 10,5 mm, który umożliwia sprawną wymianę komponentów.

Dostępna jest również szeroka gama dodatkowych akcesoriów, takich jak [różnorodne końcówki mieszające](#) i [kończówki mieszające VISCO JET®](#), [statywy](#) i [zaciski](#), co pozwala na dostosowanie urządzenia do różnych zastosowań. W rezultacie mieszadło Hei-TORQUE Ultimate 400 spełnia wymagania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Mieszadło dostępne jest również w zestawie [Platinum Hei-TORQUE Ultimate 400](#), który obejmuje mieszadło, statyw i zacisk.

Dane techniczne

Parametr	Hei-TORQUE Ultimate 400
Regulacja prędkości	10 – 2000 obr./min.
Maksymalna objętość medium (H ₂ O)	100 l
Maksymalna lepkość	250 000 mPas
Maksymalny moment obrotowy	400 Ncm
Klasa ochrony	IP54