



Filtry z włókna szklanego do wagosuszarek



Filtry z włókna szklanego o średnicy 90 mm. Wykorzystywane w wagosuszarkach ze względu na ich właściwości: odporność na wysokie temperatury, stabilność chemiczną, trwałość, odporność na zatkanie oraz efektywną filtrację.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica	Szt./Op.
	H-1902	Okrągłe filtry z włókna szklanego	90 mm	200 szt.

Opis

Filtry z włókna szklanego wyprodukowane przez firmę Ohaus. Okrągłe, białe, średnica 90 mm. Opakowanie zawiera 200 szt.

Wykorzystywane w wagosuszarkach ze względu na ich właściwości, takie jak: odporność na wysokie temperatury, stabilność chemiczną, trwałość, odporność na zatkanie oraz efektywna filtracja. Włókno szklane jest odporne na działanie wielu chemikaliów, wytrzymuje długotrwałą eksploatację bez utraty właściwości filtrujących. Struktura włókna szklanego umożliwia skuteczne oddzielanie cząsteczek i pyłów a jego porowatość zmniejsza ryzyko zatkania filtra. Dodatkowo zapewnia dobrą przepuszczalność powietrza, umożliwiając jego skuteczną wymianę i odprowadzanie wilgoci.