





### Butelki scyntylacyjne z LDPE - o poj. 5 ml - 20 ml

Butelki scyntylacyjne z zakrętką. Butelecзки o poj. 20 ml wyposażone są w białe zakrętki (zamknięcie następuje już po 1/4 obrotu). Minibutelecзки o poj. 5 ml wyposażone są w przezroczyste zakrętki, nadają się do ustawiania w buteleczkach 20 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Średnica	Szt./Op.
	E-1581	Butelki scyntylacyjne z LDPE	5 ml	14 mm	2000 szt.
	E-1580	Butelki scyntylacyjne z LDPE	20 ml	27 mm	1000 szt.

#### Opis

Butelki scyntylacyjne z zakrętką.

Butelecзки o poj. 20 ml wyposażone są w białe zakrętki (zamknięcie następuje już po 1/4 obrotu).

**Grubość ścianki:** 0,8 mm.

**Wymiary:** 60 mm x 27 mm (wysokość łącznie z zakrętką x średnica zewnętrzna).

**Masa z zakrętką:** 7,3 g ±5%.

**Tło promieniowania:** od 5 do 10 cpm.

Minibutelecзки o poj. 5 ml wyposażone są w przezroczyste zakrętki, nadają się do ustawiania w buteleczkach 20 ml.

**Wymiary:** 53 x 14 mm.