



Szalki do wagosuszarek serii MB Pall



Szalki przeznaczone do wagosuszarek serii MB (MB23, MB25, MB32, MB62, MB92, MB120) firmy Ohaus. Do wyboru szalki jednorazowe z aluminium oraz wielorazowe w kilku wariantach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Średnica	Wysokość	Nr producenta	Szt./Op.
	H-1991	Szalki jednorazowe	aluminium	90 mm	7 mm	30585411	50 szt.
	H-1992	Szalki wielorazowe	stal nierdzewna	90 mm	7 mm	80252478	3 szt.
	H-1993	Szalki wielorazowe	stal nierdzewna	90 mm	14 mm	80252479	3 szt.
	H-1995	Szalka zamykana	stal nierdzewna	90 mm	14 mm	80252477	1 szt.

Opis

Szalki przeznaczone do wagosuszarek serii MB (MB23, MB25, MB32, MB62, MB92, MB120) firmy Ohaus.

Szalki aluminiowe są lekkie, tanie. Charakteryzują się doskonałą przewodnością cieplną umożliwiając szybkie nagrzewanie próbek. Dzięki przeznaczeniu do jednorazowego użytku zmniejszone zostaje ryzyko kontaminacji próbek. Są odpowiednie do substancji organicznych.

Szalki stalowe (stal nierdzewna) są przeznaczone do wielokrotnego użytku. Są bardziej wytrzymałe na uszkodzenia i deformacje, odporne na korozję. Stosowane do próbek wymagających wyższej temperatury. **Zamykana szalka** posiada pokrywę z siateczką, chroniącą próbkę przed czynnikami zewnętrznymi, jednocześnie umożliwiając swobodny przepływ powietrza niezbędny do efektywnego suszenia. Zalecana do analiz wilgotności próbek podatnych na zanieczyszczenia.

Uwaga: szalki stalowe o wysokości ścianek bocznych 14 mm nie są uniwersalne. Nie są kompatybilne z wagosuszarkami MB23 oraz MB25.

Posiadamy również w ofercie odpowiednie [filtry](#) do układania na szalkach w wagosuszarkach Ohaus.