



## Szalki do wagosuszarek serii MB Pall



Szalki przeznaczone do wagosuszarek serii MB (MB23, MB25, MB32, MB62, MB92, MB120) firmy Ohaus. Do wyboru szalki jednorazowe z aluminium oraz wielorazowe w kilku wariantach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Średnica	Wysokość	Nr producenta	Szt./Op.
	H-1991	Szalki jednorazowe	aluminium	90 mm	7 mm	30585411	50 szt.
	H-1992	Szalki wielorazowe	stal nierdzewna	90 mm	7 mm	80252478	3 szt.
	H-1993	Szalki wielorazowe	stal nierdzewna	90 mm	14 mm	80252479	3 szt.
	H-1995	Szalka zamykana	stal nierdzewna	90 mm	14 mm	80252477	1 szt.

### Opis

Szalki przeznaczone do wagosuszarek serii MB (MB23, MB25, MB32, MB62, MB92, MB120) firmy Ohaus.

**Szalki aluminiowe** są lekkie, tanie. Charakteryzują się doskonałą przewodnością cieplną umożliwiając szybkie nagrzewanie próbek. Dzięki przeznaczeniu do jednorazowego użytku zmniejszone zostaje ryzyko kontaminacji próbek. Są odpowiednie do substancji organicznych.

**Szalki stalowe** (stal nierdzewna) są przeznaczone do wielokrotnego użytku. Są bardziej wytrzymałe na uszkodzenia i deformacje, odporne na korozję. Stosowane do próbek wymagających wyższej temperatury. **Zamykana szalka** posiada pokrywę z siateczką, chroniącą próbkę przed czynnikami zewnętrznymi, jednocześnie umożliwiając swobodny przepływ powietrza niezbędny do efektywnego suszenia. Zalecana do analiz wilgotności próbek podatnych na zanieczyszczenia.

**Uwaga:** szalki stalowe o wysokości ścianek bocznych 14 mm nie są uniwersalne. Nie są kompatybilne z wagosuszarkami MB23 oraz MB25.

Posiadamy również w ofercie odpowiednie [filtry](#) do układania na szalkach w wagosuszarkach Ohaus.