




## Wirówka Frontier™ FC5515 Pall



Wirówka Frontier™ FC5515 umożliwia regulację prędkości obrotów (200-15200 obr./min) oraz czasu wirowania (od 10 s do 99 godz 59 min 59 s; praca ciągła; Quickspin). Urządzenie posiada 10 stopni regulacji przyspieszenia/hamowania. Zapamiętuje do 99 programów. Wirówka posiada automatyczną blokadę pokrywy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręd. obrotowa	Nr producenta
	H-5160	Wirówka Frontier™ FC5515	200-15200 obr./min	30130866

### Opis

Wirówka Frontier™ FC5515 firmy Ohaus znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach nauki. Umożliwia regulację prędkości obrotów w zakresie **200-15200 obr./min**. Czas wirowania można ustawić **od 10 s do 99 godz 59 min 59 s** lub włączyć tryb pracy ciągłej oraz „Quickspin”. Posiada intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LED, który pokazuje jednocześnie czas oraz prędkość obrotów. Maksymalna względna siła odśrodkowa urządzenia wynosi **21953 x g**. Wirówka posiada 10 stopni regulacji przyspieszenia/hamowania. Zapamiętuje do 99 programów.

Dzięki wykorzystaniu bezszczotkowego silnika wirówka nie generuje nadmiernego hałasu ( $\leq 60 \pm 2$  dB). Urządzenie wyposażono w automatyczną blokadę pokrywy. Wymiary wirówki wynoszą 393 mm x 292 mm x 287 mm, waga - 17 kg.

Wirówka sprzedawana jest bez rotora. [Wirniki](#) pasujące do urządzenia można dokupić osobno.

### Dane techniczne

Parametr	Wirówka Frontier™ FC5513
Zakres prędkości obrotów	200-15200 obr./min
Zakres czasu pracy	10 s - 99 godz. 59 min 59 s/praca ciągła
Maksymalne przyspieszenie	21953 x g

<b>Parametr</b>	<b>Wirówka Frontier™ FC5513</b>
<b>Regulacja przyspieszenia/hamowania</b>	10 stopni
<b>Wyświetlacz</b>	LCD
<b>Zamknięcie pokrywy</b>	mechaniczne
<b>Temperatura otoczenia</b>	2-35 °C
<b>Waga</b>	17 kg
<b>Poziom hałasu</b>	≤60 ± 2 dB
<b>Wymiary</b>	393 x 287 x 292 mm
<b>Moc</b>	270 W