




## Homogenizator OV 625 - cyfrowy Pall



Homogenizator OV 625 jest przeznaczony do homogenizacji, emulgacji, zawieszania i mieszania. Szeroki wybór narzędzi dyspergujących homogenizatora umożliwia rozdrabnianie cieczy o objętości od 0,2 ml do 2500 ml i lepkości do 5000 mPas\*s. Prędkość obrotowa jest regulowana w zakresie 3000 - 25000 obr./min (co 200 obr./min). Homogenizator napędzany jest silnikiem bezszczotkowym charakteryzującym się niską emisją hałasu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręd. obrotowa	Obj. próbki	W zestawie	Nr producenta
	B-8340	Homogenizator OV 625	3000-25000 obr./min	0,2-2500 ml	-	F20900470
	B-8341	Homogenizator OV 625	3000-25000 obr./min	0,2-2500 ml	statyw w kształcie litery H, końcówka homogenizująca D20- S20C-P-R20S	SA20900470

### Opis

Homogenizator OV 625 to narzędzie służące do homogenizacji, emulgacji, zawieszania i mieszania. Znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i przemysłu.

Urządzenie spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, jest wyposażone w systemy ostrzegające przed przeładowaniem i przegrzaniem. Wytrzymała i solidna obudowa chroni wszystkie wewnętrzne podzespoły elektroniczne i umożliwia prawidłową pracę w najbardziej wymagających warunkach.

Dzięki dostępności szerokiej gamy narzędzi dyspergujących homogenizator umożliwia przetwarzanie cieczy o objętości **od 0,2 ml do 2500 ml** i lepkości do **5000 mPas\*s**. Wyświetlacz cyfrowy LED oraz wygodne pokrętko gwarantują możliwość dokładnego ustawienia oraz kontroli prędkości obrotowej w zakresie **3000 - 25000 obr./min** (co 200 obr./min).

Homogenizator napędza cichy silnik bezszczotkowy. Wymiary urządzenia wynoszą 92 x 280 x 130 mm, waga - 2,4 kg.

Urządzenie sprzedawane jest oddzielnie, oraz w zestawie ze statywem w kształcie litery H oraz końcówką homogenizującą D20-S20C-P-R-20S. Dodatkowo można dokupić pasujące do homogenizatora [końcówki dyspergujące](#).