

**Mieszadła magnetyczne MSL Pall**



Mieszadła magnetyczne firmy Velp dostosowane do mieszania dużych objętości cieczy o niskiej lepkości. Oferujemy mieszadło analogowe oraz urządzenia cyfrowe różniące się maksymalną objętością cieczy: 8, 25, 50 l oraz maksymalną prędkością obrotową: 1000 lub 1500 obr./min (co 10 obr./min). Mieszadła cyfrowe posiadają timer (1-99 min) oraz funkcję automatycznego odwrócenia kierunku mieszania (5s do 99 min 55 s).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pręđ. obrotowa	Maks. obj. cieczy	Nr producenta
	B-8460	Mieszadło magnetyczne bez grzania MSL 8	analogowe	40-1500 obr./min	8 l	F203A0513
	B-8461	Mieszadło magnetyczne bez grzania MSL 8	cyfrowe	40-1500 obr./min	8 l	F203A0510
	B-8462	Mieszadło magnetyczne bez grzania MSL 25	cyfrowe	40-1500 obr./min	25 l	F203A0511
	B-8463	Mieszadło magnetyczne bez grzania MSL 50	cyfrowe	20-1000 obr./min	50 l	F203A0512

**Opis**

Mieszadła magnetyczne bez grzania firmy Velp przeznaczone do dużych objętości cieczy o niskiej lepkości. **Technologia SpeedServo™** zapewnia stałą prędkość obrotową. Panel sterowania odporny na zachłapania cieczą. Górna obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. Mieszadła napędzane są silnikiem bezszczotkowym charakteryzującym się niską emisją hałasu.

Do wyboru mieszadło analogowe MSL 8 dostosowane do mieszania cieczy o objętości maksymalnie 8 litrów, z regulacją prędkości obrotów w zakresie **40-1500 obr./min** (co 10 obr./min). Oferujemy także trzy rodzaje mieszadeł cyfrowych: MSL 8, MSL 25, MSL 50 różniące się maksymalną objętością cieczy: **8, 25, 50 l** oraz maksymalną prędkością obrotową: **1000** lub **1500 obr./min** (co 10 obr./min). Mieszadła w wersji cyfrowej wyposażono w timer umożliwiający regulację czasu pracy **od 1 min do 99 min**, blokadę ustawień oraz opcję automatycznego odwrócenia kierunku mieszania (**5s do 99 min 55 s**).

**Dane techniczne**

Parametr	MSL 8 analogowe	MSL 8 cyfrowe	MSL 25 cyfrowe	MSL 50 cyfrowe
<b>Maksymalna objętość cieczy</b>	8 l	8 l	25 l	50 l
<b>Zakres prędkości obrotów</b>	40-1500 obr./min		20-1000 obr./min	
<b>Timer</b>	-	od 1 min do 99 godz. 59 min		
<b>Zmiana kierunku mieszania</b>	-	od 5 s do 99 min 55 s		
<b>Blokada ustawień</b>	-	tak		
<b>Temperatura otoczenia</b>	5-40°C			
<b>Wymiary</b>	168 x 60 x 183 mm		253 x 71 x 269 mm	354 x 77 x 369 mm
<b>Moc</b>	4,5 W	5 W	9 W	10 W
<b>Waga</b>	0,95 kg		1,8 kg	4 kg