



**Wirówka 5702 RH Pall**

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR  
**eppendorf**

Wirówka 5702 RH wyróżnia się nie tylko funkcją chłodzenia (od -9°C do 42°C), ale również możliwością ogrzewania próbek. Ma wbudowany aktywny system ogrzewania, który gwarantuje w całym procesie wirowania wysoką dokładność temperatury. Funkcja SOFT pozwala na powolny start oraz hamowanie wirówki. Jej maksymalna względna siła odśrodkowa to 3000 x g.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręd. obrotowa	Maks. przyspieszenie	W zestawie	Nr producenta
-----------	---------	-------	----------------	----------------------	------------	---------------

**Opis**

Wirówka [5702 RH](#) wyróżnia się nie tylko funkcją chłodzenia (od -9°C do 42°C), ale również możliwością ogrzewania próbek. Ma wbudowany aktywny system ogrzewania, który gwarantuje w całym procesie wirowania wysoką dokładność temperatury. Funkcja SOFT pozwala na powolny start oraz hamowanie wirówki. Jej maksymalna względna siła odśrodkowa to 3000 x g.

**Dane techniczne**