



Waga precyzyjna Explorer[®] Pall



Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Model	Zakres ważenia do	Dokładność	Szalka	Adjustacja	Legalizacja
-----------	---------	-------	-------	-------------------	------------	--------	------------	-------------

Opis

Nowa seria wag Explorer (EXR) cechuje się intuicyjnym interfejsem, doskonałą wydajnością ważenia i przyjazną dla środowiska konstrukcją. Nowa generacja wag Explorer wyznacza nowe standardy w dziedzinie obsługi laboratoriów. **Programy** Ważenie podstawowe, Liczenie sztuk, Liczenie kontrolne, Ważenie procentowe, Ważenie kontrolne, Ważenie dynamiczne, Sumowanie, Recepturowanie, Ważenie różnicowe, Pomiar gęstości, Zapamiętywanie wskazania maksymalnego **Wyświetlacz** 7-calowy ekran dotykowy TFT z 16,7 mln kolorów i szklaną nakładką **Zasilanie** Wejście zasilacza AC: 100-240 V AC 0,5 A 50-60 Hz; wyjście zasilacza AC: 12 V DC 1,5 A **Komunikacja** Host USB (typ A) x 2, urządzenie USB (typ C) x 1, Ethernet (RJ45) x 1, RS232 x 1; opcjonalnie Wi-Fi, klucz sprzętowy Bluetooth **Konstrukcja** Metalowa obudowa, szalka wagowa ze stali nierdzewnej 316, antystatyczna szklana osłona przeciwwiatrowa, 2 czujniki bezdotykowe, wskaźnik stanu terminala **Cechy konstrukcyjne** Synchronizacja czasu NTP, obsługa połączenia HID (Human Interface Device) z komputerem bez konieczności stosowania sterowników, 4-poziomowe zarządzanie uprawnieniami użytkowników, dziennik systemu z pamięcią na 100 000 wpisów, biblioteki z 1000 przykładowych aplikacji

Dane techniczne

Parametr	EXR223	EXR223H	EXR423	EXR423H	EXR623	EXR623H	EXR1203M	EXR2202	EXR2202M	EXR4202	EXR4202H	EXR6201	EXR6201H	EXR6202	EXR6202H	EXR8201	EXR8201H	EXR8202	EXR8202H	EXR10201	EXR10201M	EXR12202	
Anti-Dust	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Całkowita pojemność	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Całkowita stabilizacja	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Dodatkowy wyświetlacz	Dostępna jako opcja	Dostępna jako opcja	Dostępna jako opcja	Dostępna jako opcja	Dostępna jako opcja	Dostępna jako opcja	Dostępna jako opcja	Dostępna jako opcja	Dostępna jako opcja	Dostępna jako opcja	Dostępna jako opcja	Dostępna jako opcja	Dostępna jako opcja	Dostępna jako opcja	Dostępna jako opcja	Dostępna jako opcja	Dostępna jako opcja	Dostępna jako opcja	Dostępna jako opcja	Dostępna jako opcja	Dostępna jako opcja	Dostępna jako opcja	Dostępna jako opcja
Ekran	7" kolorowy ekran dotykowy TFT	7" kolorowy ekran dotykowy TFT	7" kolorowy ekran dotykowy TFT	7" kolorowy ekran dotykowy TFT	7" kolorowy ekran dotykowy TFT	7" kolorowy ekran dotykowy TFT	7" kolorowy ekran dotykowy TFT	7" kolorowy ekran dotykowy TFT	7" kolorowy ekran dotykowy TFT	7" kolorowy ekran dotykowy TFT	7" kolorowy ekran dotykowy TFT	7" kolorowy ekran dotykowy TFT	7" kolorowy ekran dotykowy TFT	7" kolorowy ekran dotykowy TFT	7" kolorowy ekran dotykowy TFT	7" kolorowy ekran dotykowy TFT	7" kolorowy ekran dotykowy TFT	7" kolorowy ekran dotykowy TFT	7" kolorowy ekran dotykowy TFT	7" kolorowy ekran dotykowy TFT	7" kolorowy ekran dotykowy TFT	7" kolorowy ekran dotykowy TFT	7" kolorowy ekran dotykowy TFT

