



Fiolki Wheaton przeźroczyste, z zakrętkami gwintowanymi

WHEATON[®]

Przeźroczyste fiolki wykonane ze szkła borokrzemowego Wheaton 33.
Dostarczane łącznie z gwintowaną zakrętką wyposażoną w septę z gumy/teflonu[®]. Zakrętka może być autoklawowana. Odpowiadają standardom ASTM klasa A/USP, klasa I.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Wys. x śr.	Szt./Op.
	9-0110	Fiolki Wheaton	z zakrętkami gwintowanymi	1,8 ml	35 x 12 mm	200 szt.
	9-0111	Fiolki Wheaton	z zakrętkami gwintowanymi	2 ml	38 x 12 mm	200 szt.
	9-0112	Fiolki Wheaton	z zakrętkami gwintowanymi	4 ml	48 x 15 mm	200 szt.
	9-0113	Fiolki Wheaton	z zakrętkami gwintowanymi	8 ml	63 x 17 mm	200 szt.
	9-0114	Fiolki Wheaton	z zakrętkami gwintowanymi	12 ml	68 x 19 mm	200 szt.
	9-0115	Fiolki Wheaton	z zakrętkami gwintowanymi	16 ml	73 x 21 mm	200 szt.
	9-0116	Fiolki Wheaton	z zakrętkami gwintowanymi	24 ml	88 x 23 mm	200 szt.

Opis

Przeźroczyste fiolki wykonane ze szkła borokrzemowego Wheaton 33.

Dostarczane łącznie z gwintowaną zakrętką wyposażoną w septę z gumy/teflonu[®]. Zakrętka może być autoklawowana. Odpowiadają standardom ASTM klasa A/USP, klasa I.