



Fiolki gwintowane ND24 wg norm EPA

Fiolki gwintowane (EPA) wykonane ze szkła 1. klasy hydrolitycznej. Z gwintem 24-400.
 Opakowanie zawiera 100 sztuk.
 Osobno do nabycia zakrętki i septy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Wys. x śr.	Gwint	Szt./Op.
	7-0851	Fiolki gwintowane wg norm EPA	bezbarwne	20 ml	57 x 27,5 mm	24-400	100 szt.
	7-0852	Fiolki gwintowane wg norm EPA	oranżowe	20 ml	57 x 27,5 mm	24-400	100 szt.
	7-0853	Fiolki gwintowane wg norm EPA	bezbarwne	30 ml	72,5 x 27,5 mm	24-400	100 szt.
	7-0854	Fiolki gwintowane wg norm EPA	oranżowe	30 ml	72,5 x 27,5 mm	24-400	100 szt.
	7-0855	Fiolki gwintowane wg norm EPA	bezbarwne	40 ml	95 x 27,5 mm	24-400	100 szt.
	7-0856	Fiolki gwintowane wg norm EPA	oranżowe	40 ml	95 x 27,5 mm	24-400	100 szt.
	7-0857	Fiolki gwintowane wg norm EPA	bezbarwne	60 ml	140 x 27,5 mm	24-400	100 szt.
	7-0858	Fiolki gwintowane wg norm EPA	oranżowe	60 ml	140 x 27,5 mm	24-400	100 szt.

Opis

Fiolki gwintowane (EPA) wykonane ze szkła 1. klasy hydrolitycznej. Z gwintem 24-400. Opakowanie zawiera 100 sztuk.
 Osobno do nabycia zakrętki i septy, Nr-Art. od 7-0859 do 7-0863.