

## Zlewki z PMP



Brak zdjęcia

Zlewki wykonane z PMP, z czerwoną, malowaną skalą. Zgodne z normą ISO 7056.

Aby nie zetrzeć skali, zaleca się mycie w temperaturze nie wyższej niż 60°C.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa        | Pojemność | Podziałka (ml) | Wysokość | Średnica | Szt./Op. |
|-----------|---------|--------------|-----------|----------------|----------|----------|----------|
|           | N-0125  | Zlewki z PMP | 10 ml     | 2 ml           | 36 mm    | 30 mm    | 12 szt.  |
|           | N-0126  | Zlewki z PMP | 25 ml     | 5 ml           | 50 mm    | 38 mm    | 12 szt.  |
|           | N-0127  | Zlewki z PMP | 50 ml     | 10 ml          | 60 mm    | 47 mm    | 12 szt.  |
|           | N-0128  | Zlewki z PMP | 100 ml    | 10 ml          | 70 mm    | 55 mm    | 12 szt.  |
|           | N-0129  | Zlewki z PMP | 150 ml    | 20 ml          | 80 mm    | 66 mm    | 12 szt.  |
|           | N-0130  | Zlewki z PMP | 250 ml    | 25 ml          | 95 mm    | 77 mm    | 6 szt.   |
|           | N-0131  | Zlewki z PMP | 400 ml    | 50 ml          | 111,5 mm | 87 mm    | 6 szt.   |
|           | N-0132  | Zlewki z PMP | 500 ml    | 50 ml          | 117,5 mm | 94 mm    | 6 szt.   |
|           | N-0133  | Zlewki z PMP | 600 ml    | 50 ml          | 126,5 mm | 100 mm   | 6 szt.   |
|           | N-0134  | Zlewki z PMP | 1000 ml   | 100 ml         | 147 mm   | 120 mm   | 6 szt.   |
|           | N-0135  | Zlewki z PMP | 2000 ml   | 200 ml         | 187 mm   | 149 mm   | 6 szt.   |
|           | N-0136  | Zlewki z PMP | 3000 ml   | 250 ml         | 212 mm   | 170 mm   | 4 szt.   |
|           | N-0137  | Zlewki z PMP | 5000 ml   | 500 ml         | 247 mm   | 203 mm   | 4 szt.   |

### Opis

Zlewki wykonane z PMP, z czerwoną, malowaną skalą. Zgodne z normą ISO 7056.

Aby nie zetrzeć skali, zaleca się mycie w temperaturze nie wyższej niż 60°C.