



## Końcówki kapilarne do pipet



Wykonane z PP. Uniwersalne w zastosowaniu przy pipetach mikrolitrowych Eppendorf, Brand, Gilson, Finnpiquette i Socorex.

| Miniatura                                                                           | Nr-art. | Nazwa                       | Końcówka    | Średnica | Pojemność  | Stopień czystości | Szt./Op. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------|----------|------------|-------------------|----------|
|    | 1-6400  | Końcówki kapilarne do pipet | okrągła     | 0,57 mm  | 0,5-200 µl | niesterylne       | 200 szt. |
|    | 1-6401  | Końcówki kapilarne do pipet | okrągła     | 0,57 mm  | 0,5-200 µl | sterylne          | 200 szt. |
|   | 1-6402  | Końcówki kapilarne do pipet | płaska      | 0,37 mm  | 0,5-200 µl | niesterylne       | 200 szt. |
|  | 1-6403  | Końcówki kapilarne do pipet | płaska      | 0,37 mm  | 0,5-200 µl | sterylne          | 200 szt. |
|  | 1-6404  | Końcówki kapilarne do pipet | ultrapłaska | 0,17 mm  | 0,5-200 µl | niesterylne       | 200 szt. |
|  | 1-6405  | Końcówki kapilarne do pipet | ultrapłaska | 0,17 mm  | 0,1-200 µl | sterylne          | 200 szt. |
|  | 1-6406  | Końcówki kapilarne do pipet | okrągła     | 0,57 mm  | 0,5-10 µl  | niesterylne       | 200 szt. |
|  | 1-6407  | Końcówki kapilarne do pipet | okrągła     | 0,57 mm  | 0,5-10 µl  | sterylne          | 200 szt. |
|  | 1-6408  | Końcówki kapilarne do pipet | płaska      | 0,37 mm  | 0,5-10 µl  | niesterylne       | 200 szt. |
|  | 1-6409  | Końcówki kapilarne do pipet | płaska      | 0,37 mm  | 0,5-10 µl  | sterylne          | 200 szt. |
|  | 1-6410  | Końcówki kapilarne do pipet | ultrapłaska | 0,17 mm  | 0,5-10 µl  | niesterylne       | 200 szt. |
|  | 1-6411  | Końcówki kapilarne do pipet | ultrapłaska | 0,17 mm  | 0,1-10 µl  | sterylne          | 200 szt. |

### Opis

Wykonane z PP. Uniwersalne w zastosowaniu przy pipetach mikrolitrowych Eppendorf, Brand, Gilson, Finnpiquette i Socorex. Przeznaczone specjalnie do elektroforezy żelowej.

**Dostępne są trzy modele:**

- **Okrągłe zakończenia** o  $\varnothing$  zew. 0,57 mm, do żeli o gr. 0,75, 1,0 i 1,5 mm.
- **Płaskie zakończenia** o  $\varnothing$  zew. 0,37 mm, do żeli o gr. 0,4 mm.
- **Ultrapiaskie zakończenia** o  $\varnothing$  zew. 0,17 mm, do żeli o gr. 0,2 mm.

**Wolne od DNaz i RNaz.**

**Kolor:** przezroczysty

Końcówki nie są autoklawowalne. Dostarczane po 200 sztuk w statywie.