



## Cylindry pomiarowe z PP - wysokie - klasa B



Wykonany z przezroczystego polipropylenu. Klasa B. Z niebieską skalą. Sześciokątna podstawa. Zgodny z DIN 12 681 oraz ISO 6706.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                    | Pojemność | Podziałka | Śr. x wys.  |
|-----------|---------|------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
|           | E-1610  | Cylinder pomiarowy (PP), wysoki, klasa B | 10 ml     | 0,20 ml   | 15 x 145 mm |
|           | E-1611  | Cylinder pomiarowy (PP), wysoki, klasa B | 25 ml     | 0,50 ml   | 22 x 170 mm |
|           | E-1612  | Cylinder pomiarowy (PP), wysoki, klasa B | 50 ml     | 1,00 ml   | 27 x 200 mm |
|           | E-1613  | Cylinder pomiarowy (PP), wysoki, klasa B | 100 ml    | 1,00 ml   | 33 x 250 mm |
|           | E-1614  | Cylinder pomiarowy (PP), wysoki, klasa B | 250 ml    | 2,00 ml   | 44 x 315 mm |
|           | E-1615  | Cylinder pomiarowy (PP), wysoki, klasa B | 500 ml    | 5,00 ml   | 58 x 360 mm |
|           | E-1616  | Cylinder pomiarowy (PP), wysoki, klasa B | 1000 ml   | 10,00 ml  | 69 x 440 mm |
|           | E-1617  | Cylinder pomiarowy (PP), wysoki, klasa B | 2000 ml   | 20,00 ml  | 97 x 482 mm |

### Opis

Wykonany z przezroczystego polipropylenu. Klasa B. Z niebieską skalą. Sześciokątna podstawa. Zgodny z DIN 12 681 oraz ISO 6706.