



Dozowniki Dispensette[®] S Digital - z zaworem zwrotnym



Dozowniki butelkowe nowej generacji Dispensette[®] S Digital o **regulowanej objętości z cyfrowym wskaźnikiem** to urządzenia o szerokim spektrum zastosowań. Umożliwiają dozowanie cieczy bezpośrednio z butelki z odczynnikiem, którą można obracać o 360°. Zaprojektowane bez konieczności użycia uszczeltek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zawór	Objętość	Podziałka	Dokładność
	K-2050	Dozownik Dispensette [®] S Digital	z zaworem zwrotnym	0,1-1,0 ml	0,005 ml	6 µl
	K-2051	Dozownik Dispensette [®] S Digital	z zaworem zwrotnym	0,2-2,0 ml	0,01 ml	10 µl
	K-2052	Dozownik Dispensette [®] S Digital	z zaworem zwrotnym	0,5-5,0 ml	0,02 ml	25 µl
	K-2053	Dozownik Dispensette [®] S Digital	z zaworem zwrotnym	1-10 ml	0,05 ml	50 µl
	K-2054	Dozownik Dispensette [®] S Digital	z zaworem zwrotnym	2,5-25 ml	0,1 ml	125 µl
	K-2055	Dozownik Dispensette [®] S Digital	z zaworem zwrotnym	5-50 ml	0,2 ml	250 µl

Opis

Dozowniki butelkowe nowej generacji Dispensette[®] S Digital o **regulowanej objętości z cyfrowym wskaźnikiem** to urządzenia o szerokim spektrum zastosowań. Umożliwiają dozowanie cieczy bezpośrednio z butelki z odczynnikiem, którą można obracać o 360°. Zaprojektowane bez konieczności użycia uszczeltek. Łatwe w czyszczeniu (możliwość rozłożenia urządzenia bez używania specjalistycznych narzędzi). Uproszczony montaż wylewki. W przypadku demontażu wylewki następuje automatyczne zamknięcie wypływu. Dozowniki są w całości autoklawowalne w 121°C. Łatwa kalibracja i regulacja w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi ISO 9001 i GLP. Doskonale nadają się do stosowania z agresywnymi mediami, np. kwasami, zasadami, roztworami soli oraz niektórymi rozpuszczalnikami organicznymi. Części mające kontakt z cieczą wykonane są z następujących materiałów: szkło borokrzemowe, ceramika-Al₂O₃, platyna-iryd, ETFE, FEP, PFA i PP (zakrętka).

Modele **z zaworem zwrotnym** umożliwiającym odpowietrzenie dozowanej cieczy i praktycznie bezstratne dozowanie.

Dostarczane są wraz z poświadczeniem zgodności, oznakowaniem DE-M, certyfikatem jakości, wylewką dozującą, teleskopową rurką zasysającą, kluczem do montażu i adapterami z polipropylenu do następujących gwintów (dozowniki standardowo posiadają gwint **GL 45**):

- dla modeli o nominalnej objętości **1, 2, 5** lub **10 ml** (rurka zasysająca o dł. 125-240 mm):

GL 24-25, GL 28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40,

- dla modeli o nominalnej objętości **25** lub **50 ml** (rurka zasysająca o dł. 170-330 mm):

GL 32-33, GL 38, S 40.

Ograniczenia w zastosowaniu: ciśnienie par do 600 mbar, lepkość cieczy do 500 mm²/s, temperatura w zakresie +15÷40°C, gęstość do 2,2 g/cm³.