



Probówki wirówkowe ze szkła borokrzemowego - dno zaokrąglone



Probówki wirówkowe ze szkła. Z prostym obrzeżem i okrągłym dnem. Odpowiednie do dużych prędkości wirowania. Dzięki specjalnej obróbce chemicznej są bardziej odporne na stłuczenie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dno	Pojemność	Śr. x wys.	Szt./Op.
	2-9210	Probówki wirówkowe ze szkła borokrzemowego 5.1	zaokrąglone	15 ml	18 x 102 mm	6 szt.
	2-9211	Probówki wirówkowe ze szkła borokrzemowego 5.1	zaokrąglone	30 ml	24 x 106 mm	6 szt.

Opis

Probówki wirówkowe ze szkła borokrzemowego 5.1. Z prostym brzegiem i okrągłym dnem. Odpowiednie do dużych prędkości wirowania. Dzięki specjalnej obróbce chemicznej są bardziej odporne na stłuczenie niż standardowe probówki do wirowania.

Maks. RCF: 13100 x g (przy zastosowaniu odpowiednich adapterów gumowych do rotora).