



**Mata uszczelniająca do płytek 96-dołkowych, do pomiarów fluorescencji, czarna - Brand**



Arkusze folii uszczelniającej do płytek 96-dołkowych, wykonane z winylu. Idealne do pomiarów fluorescencji, ponieważ absorbują światło. Samoprzylepne. Odporne na temperatury w zakresie -40°C do 80°C.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                                                        | Nr producenta | Szt./Op. |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
|           | K-0428  | Maty uszczelniające do płytek 96-dołkowych, do pomiaru fluorescencji, czarna | 701371        | 50 szt.  |

**Opis**

Arkusze folii uszczelniającej do płytek 96-dołkowych, wykonane z winylu. Idealne do pomiarów fluorescencji, ponieważ absorbują światło. Samoprzylepne. Odporne na temperatury w zakresie -40°C do 80°C.