



Folia uszczelniająca z aluminium do płytek 96- dołkowych - w rolce



Folia uszczelniająca w rolce dla wygodniejszego przechowywania. Może być łatwo przebita przy pomocy końcówki pipety w celu pobrania próbki z płytki. Odporna na temperatury w zakresie -80°C do 120°C. Nadaje się do zastosowania w technice PCR oraz przy przechowywaniu prób w warunkach chłodniczych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0423	Folia uszczelniająca z aluminium do płytek 96-dołkowych	781380	100 arkuszy

Opis

Folia uszczelniająca w rolce dla wygodniejszego przechowywania. Może być łatwo przebita przy pomocy końcówki pipety w celu pobrania próbki z płytki. Odporna na temperatury w zakresie -80°C do 120°C. Nadaje się do zastosowania w technice PCR oraz przy przechowywaniu prób w warunkach chłodniczych.