



Folie zamykające do płytek PCR - adhezyjne lub z aluminium

Folie zamykające przeznaczone do najróżniejszych zastosowań: RT-PCR, ELISA, do hodowli komórkowych itp. Znakomita ochrona płytek 96- i 384-stanowiskowych przed kontaminacjami krzyżowymi. W zależności od rodzaju wolne od RNaz, DNaz, DNA i pirogenów. Wykonane z materiału nietoksycznego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres temp.	Stopień czystości	Szt./Op.
	7-5170	Adhezyjne folie zamykające do zastosowań Elisa/EIA	-40°C do +104°C	niesterylne	100 szt.
	7-5171	Adhezyjne folie zamykające do zastosowań RT-PCR, wolne od RNaz, DNA i pirogenów	-40°C do +104°C	niesterylne	100 szt.
	7-5172	Adhezyjne folie zamykające do zastosowań Elisa/EIA, sterylne R	-40°C do +104°C	sterylne	100 szt.
	7-5173	Aluminiowe samoprzylepne folie zamykające, do wszystkich płytek PCR, sterylne R	-80°C do +104°C	sterylne	100 szt.
	7-5174	Adhezyjne folie zamykające do ogólnych zastosowań PCR, wolne od RNaz, DNA i pirogenów	-40°C do +104°C	niesterylne	100 szt.
	7-5175	Adhezyjne folie zamykające, przepuszczające powietrze, do wszystkich płytek w formie SBS, sterylne R	+4°C ÷ +40°C	niesterylne	100 szt.
	7-5176	Adhezyjne folie zamykające, przepuszczające powietrze, do wszystkich płytek w formie SBS, sterylne R	+4°C ÷ +40°C	sterylne	2 x 50 szt.

Opis

Folie zamykające przeznaczone do najróżniejszych zastosowań: RT-PCR, ELISA, do hodowli komórkowych itp. Znakomita ochrona płytek 96- i 384-stanowiskowych przed kontaminacjami krzyżowymi. W zależności od rodzaju wolne od RNaz, DNaz, DNA i pirogenów. Wykonane z materiału nietoksycznego. Zakresy temperatur: od temperatury -80°C do temperatury +104°C (patrz: tabela). Dostępne są folie przepuszczające powietrze, ultraprzeźroczyste, przekłuwane czy nieprzepuszczające światła. Łatwe do usunięcia. Nie pozostawiają śladów kleju.

Folie **7-5170**, **7-5171**, **7-5172** i **7-5174** są przeźroczyste.

Folia **7-5176** jest matowa.

Folia **7-5173** jest nieprzeźroczysta (zalecana do próbek światłoczułych).