



## Jednorazowe kuwety spektrofotometryczne



Kuwety nadające się doskonale do pomiarów spektrofotometrycznych. Dostarczane w pudełku styropianowym. Sortowane zgodnie z numerem gniazda.

| Miniatura                                                                           | Nr-art. | Nazwa              | Materiał | Typ      | Pojemność  | Dł. drogi opt. | Nr producenta | Szt./Op. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|----------|----------|------------|----------------|---------------|----------|
|    | E-1641  | Kuwety jednorazowe | PS       | makro    | 2,5-4,5 ml | 10 mm          | 759005        | 100 szt. |
|    | E-1642  | Kuwety jednorazowe | PS       | półmikro | 1,5-3,0 ml | 10 mm          | 759015        | 100 szt. |
|  | E-1644  | Kuwety jednorazowe | PMMA     | makro    | 2,5-4,5 ml | 10 mm          | 759115        | 100 szt. |
|  | E-1643  | Kuwety jednorazowe | PMMA     | półmikro | 1,5-3,0 ml | 10 mm          | 759105        | 100 szt. |

### Opis

Kuwety nadające się doskonale do pomiarów spektrofotometrycznych. Dostarczane w pudełku styropianowym. Sortowane zgodnie z numerem gniazda.

#### Wymiary:

**Kuweta:** 12,5 x 12,5 x 45 mm.

#### Okienka:

- kuweta makro: 10 x 35 mm,
- kuweta półmikro: 4,5 x 23 mm.

**Dł. drogi optycznej:** 10 mm.

#### Kuwety z polistyrenu (PS)

Obszar zastosowania od 340 nm.

Standardowe odchylenia przy 360 nm  $< \pm 0,005$  jednostki ekstynkcji.

#### Kuwety z polimetakrylanu metylu (PMMA)

Obszar zastosowania od 300 nm.

Standardowe odchylenia przy 320 nm  $< \pm 0,004$  jednostki ekstynkcji.

Pokryvky do kuwet kwadratowych o wym. 10 x 10 mm należy zamawiać osobno.