



Butelki z polistyrenu do wytrząsarek rolkowych

CORNING

Zapewniają optymalną adhezję komórek. Wykonane z czystego, optycznie przejrzystego polistyrenu. Jednoczęściowa konstrukcja bez łączeń. Certyfikowane. Wolne od pirogenów. Ze stwierdzoną zawartością endotoksyn mniejszą niż 0,5 EU/ml. Sterylizowane promieniami gamma. Skalowane (za wyjątkiem Nr-Art. 7-4151).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Skalowanie	Pow. wzrostu	Szt./Op.
	7-4151	Butelki z polistyrenu do wytrząsarek, z zakrętką gwintową	nie	490 cm ²	40 szt.
	7-4152	Butelki z polistyrenu do wytrząsarek, z zakrętką Easy Grip	tak	850 cm ²	40 szt.
	7-4153	Butelki z polistyrenu do wytrząsarek, z zakrętką napowietrzającą Easy Grip	tak	850 cm ²	40 szt.
	7-4154	Butelki z polistyrenu do wytrząsarek, z zakrętką Quick Seal	tak	1750 cm ²	20 szt.

Opis

Zapewniają optymalną adhezję komórek. Wykonane z czystego, optycznie przejrzystego polistyrenu. Jednoczęściowa konstrukcja bez łączeń. Certyfikowane. Wolne od pirogenów. Ze stwierdzoną zawartością endotoksyn mniejszą niż 0,5 EU/ml. Sterylizowane promieniami gamma. Skalowane (za wyjątkiem Nr-Art. 7-4151). Dostarczane wraz z zakrętkami nowego typu (wystarczy pół obrotu aby odkręcić lub założyć zakrętkę). Butelki 850 cm² są dostępne z zakrętką napowietrzającą i znakomicie nadają się do zastosowań wymagających trwałej wymiany gazów.