



Eksykatory ze szkła Duran - ze szlifowanym kołnierzem - bez zaworów



Wysokiej jakości eksykatory z uchwytem i szlifem zapewniającym szczelność. Przeznaczone do przechowywania próbek wrażliwych na wilgoć lub powolnego ich osuszania. Płytkę i środek pochłaniający wilgoć należy dokupić oddzielnie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zawór	Śr. nominalna	Śr. zew.	Wys. zew.
	G-1601	Eksykator ze szkła Duran	bez zaworu	DN 100	153 mm	187 mm
	G-1602	Eksykator ze szkła Duran	bez zaworu	DN 150	215 mm	252 mm
	G-1603	Eksykator ze szkła Duran	bez zaworu	DN 200	270 mm	309 mm
	G-1604	Eksykator ze szkła Duran	bez zaworu	DN 250	320 mm	357 mm
	G-1605	Eksykator ze szkła Duran	bez zaworu	DN 300	380 mm	433 mm

Opis

Eksykator bez podłączeń służy do przechowywania próbek higroskopijnych lub ostrożnego ich osuszania. Wykonany z grubego szkła wysokiej jakości. Zgodny z DIN ISO 13130. Dostosowany do pracy w próżni. Szlifowany kołnierz między górną i dolną częścią urządzenia wykonany jest ze szczególną dokładnością. Przechowywane w nich próbki są dobrze zabezpieczone przed wpływem warunków zewnętrznych. Otwieranie nie sprawia kłopotu dzięki wygodnemu uchwytemi umieszczonemu na pokrywie. Eksykator ze szkła DURAN, będzie służył w laboratorium przez długie lata. Dostarczany jest bez płytki i środka suszącego – do kupienia oddzielnie.

Dostępne są liczne akcesoria i części zamienne do eksykatorów Duran: płytki porcelanowe i metalowe, pokrywy, podstawy i zawory. Przy ich zamawianiu należy zwrócić uwagę na średnicę nominalną (DN) produktu.