



## Mieszadło magnetyczne IKA myPlate



Wysokiej jakości mieszadło magnetyczne z możliwością wymieniania obrazu na płycie mieszadła. Wysoka jakość i niezawodność gwarantowane przez producenta firmę [IKA](#).

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                             | Nr producenta |
|-----------|---------|-----------------------------------|---------------|
|           | K-4924  | Mieszadło magnetyczne IKA myPlate | 0025005156    |

### Opis

Mieszadło IKA myPlate łączy sprawdzone rozwiązania stosowane w popularnych urządzeniach takich jak [IKA colour squid](#) oraz [IKA big squid](#) z opcją indywidualnego zaprojektowania obrazu na płycie mieszadła. Wygląd urządzenia można w łatwy sposób zmieniać, ponieważ posiada wymienną ramkę.

Wysoka jakość i niezawodność sprzętu gwarantowana jest przez producenta. Mieszadło ma sterowany elektronicznie silnik oraz cyfrowy wskaźnik prędkości mieszania w zakresie od 100 do 2500 obr/min.

### Dane techniczne

| Parametr                                    | Wartość |
|---------------------------------------------|---------|
| Liczba stanowisk mieszania                  | 1       |
| Maks. objętość mieszania (H <sub>2</sub> O) | 1,5 l   |
| Moc wyjściowa silnika                       | 2 W     |
| Kierunek obrotów                            | lewy    |
| Wyświetlacz                                 | LED     |

| Parametr                                                                  | Wartość           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Regulacja prędkości                                                       | Przycisk dotykowy |
| Zakres obrotów                                                            | 100-2500 obr./min |
| Skok                                                                      | 10 obr./min       |
| Długość maks. dipola magnetycznego                                        | 30 mm             |
| Wzrost temp. płytki wynikający z maks. mieszania (RT: + 22°C / czas: 1 h) | + 2 K             |
| Materiał płyty roboczej                                                   | szkło             |
| Średnica płyty roboczej                                                   | 135 mm            |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.)                                              | 152 x 30 x 164 mm |
| Ciężar                                                                    | 0,76 kg           |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia                                        | 5-40 °C           |
| Dopuszczalna wilgotność względna                                          | 80 %              |
| Klasa ochrony wg DIN EN 60529                                             | IP 54             |
| Napięcie                                                                  | 100 - 240 V       |
| Częstotliwość                                                             | 50/60 Hz          |
| Zasilanie                                                                 | 4 W               |
| Zasilanie (w trybie gotowości)                                            | 1 W               |
| Napięcie DC                                                               | 12 V              |
| Pobór prądu                                                               | 300 mA            |