



Stożkowy homogenizator tkankowy z tłuczkiem z teflonu

WHEATON[®]

Ręczny homogenizator szklany ze stożkowym zakończeniem. Przeznaczony do stopniowego rozdrabniania. Z tłuczkiem teflonowym idealnym do tkanek miękkich. W górnej części dochodzi do rozdrabniania na większe cząstki, w dolnej na drobne cząsteczki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Tłuczek
	9-0950	Homogenizator ręczny (tłuczek z cylindrem)	1,0 ml	teflon
	9-0951	Tłuczki do nr-art. 9-0950 (op./2 szt.)	-	-
	9-0952	Cylindry do nr-art. 9-0950 (op./2 szt.)	-	-
	9-0953	Homogenizator ręczny (tłuczek z cylindrem)	3,0 ml	teflon
	9-0954	Tłuczki do nr-art. 9-0953 (op./2 szt.)	-	-
	9-0955	Cylindry do nr-art. 9-0953 (op./2 szt.)	-	-
	9-0956	Homogenizator ręczny (tłuczek z cylindrem)	5,0 ml	teflon
	9-0957	Tłuczki do nr-art. 9-0956 (op./2 szt.)	-	-
	9-0958	Cylindry do nr-art. 9-0956 (op./2 szt.)	-	-
	9-0959	Homogenizator ręczny (tłuczek z cylindrem)	15 ml	teflon
	9-0960	Tłuczki do nr-art. 9-0959 (op./2 szt.)	-	-
	9-0961	Cylindry do nr-art. 9-0959 (op./2 szt.)	-	-

Opis

Ręczny homogenizator szklany ze stożkowym zakończeniem. Przeznaczony do stopniowego rozdrabniania. Z tłuczkiem teflonowym idealnym do tkanek miękkich. W górnej części dochodzi do rozdrabniania na większe cząstki, w dolnej na drobne

cząsteczki.

Odstęp od ścianki tłuczek/cylinder w części dolnej wynosi 0,1 do 0,15 mm.

Pręt wykonany ze stali szlachetnej ($\varnothing$ 6,3 mm) jest na tyle długi, że może zostać zamocowany w mieszadle.