



Kapslownica

Kapslownica z lakierowaną powierzchnią, odporną chemicznie. Doskonale nadaje się do zastosowania w laboratorium. Specjalnie hartowane szczęki zaciskowe gwarantują długą żywotność przyrządu. Dostępna jest kapslownica do otwierania oraz kapslownica do zamykania z możliwością zmiany nacisku oraz zmienną wysokością szczęki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do kapsli o śr.
	B-0779	Kapslownica do zamykania	8 mm
	B-0780	Kapslownica do otwierania	8 mm
	B-0781	Kapslownica do zamykania	11 mm
	B-0782	Kapslownica do otwierania	11 mm
	B-0783	Kapslownica do zamykania	13 mm
	B-0784	Kapslownica do otwierania	13 mm
	B-0785	Kapslownica do zamykania	20 mm
	B-0786	Kapslownica do otwierania	20 mm
	B-0787	Kapslownica do zamykania	32 mm
	B-0788	Kapslownica do otwierania	32 mm

Opis

Kapslownica z lakierowaną powierzchnią, odporną chemicznie. Doskonale nadaje się do zastosowania w laboratorium. Specjalnie hartowane szczęki zaciskowe gwarantują długą żywotność przyrządu. Dostępna jest kapslownica do otwierania oraz kapslownica do zamykania z możliwością zmiany nacisku oraz zmienną wysokością szczęki. Do każdej kapslownicy do zamykania jest dołączony klucz imbusowy, za pomocą którego można podciągnąć lub obniżyć wewnętrzną część głowicy szczęki.