



Wagi przenośne Traveler



Wagi przenośne Traveler charakteryzują się prostotą i praktycznością ale również dokładnością pomiaru. Odpowiednio wyprofilowana osłona umożliwia piętrowanie wag w trakcie ich przechowywania co pozwala zaoszczędzić miejsce.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Model	Zakres ważenia do	Dokładność	Szalka
	H-1171	Waga przenośna Traveler®	TA152	150 g	0,01 g	120 mm
	H-1172	Waga przenośna Traveler®	TA302	300 g	0,01 g	120 mm
	H-1173	Waga przenośna Traveler®	TA502	500 g	0,01 g	120 mm
	H-1174	Waga przenośna Traveler®	TA301	300 g	0,1 g	120 mm
	H-1175	Waga przenośna Traveler®	TA501	500 g	0,1 g	120 mm
	H-1176	Waga przenośna Traveler®	TA1501	1500 g	0,1 g	123 x 124 mm
	H-1177	Waga przenośna Traveler®	TA3001	3000 g	0,1 g	123 x 124 mm
	H-1178	Waga przenośna Traveler®	TA5000	5000 g	1 g	123 x 124 mm

Opis

Wagi z serii Traveler to jedne z najbardziej podstawowych spośród przenośnych wag Ohaus. Niewątpliwie główną zaletą tego modelu jest wyjątkowa konstrukcja osłony przeciwpodmuchowej, która gwarantuje zwiększenie dokładności pomiaru a także redukuje ilość zakłóceń.

Waga Traveler posiada jeden tryb pracy: ważenie. Urządzenie posiada ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD. Obudowa wykonana została z tworzywa ABS a szalka ze stali nierdzewnej. Waga wyposażona jest w hak do ważenia podszalkowego, blokadę transportową oraz uchwyt antykradzieżowy. Zasilanie możliwe jest za pomocą zasilacza AC (w zestawie) bądź też 4 baterii AA (brak w zestawie). Podłączenie wagi za pomocą wejść RS232 lub USB ze zintegrowanym kablem (akcesoria sprzedawane oddzielnie). Standardowo waga posiada ochronę przed przeciążeniem i auto-off.

**Dane
techniczne**

Parametr	TA152	TA302	TA502	TA301	TA501	TA1501	TA3001	TA5000
Maksymalna nośność	150 g	300 g	500 g	300 g	500 g	1500 g	3000 g	5000 g
Dokładność	0,01 g		0,1 g				1 g	
Rozmiar szalki	120 mm			123 x 124 mm				
Czas stabilizacji	3 s							
Wyświetlacz	LCD							
Wymiary (szer. x dł. x wys.)	149 x 224 x 73 mm							
Ciężar	1 kg							
Zasilanie	zasilacz sieciowy lub 4 baterie AA (LR6)							
Żywotność akumulatora	24 godziny na bateriach jednorazowego użytku			55 godzin na bateriach jednorazowego użytku		24 godziny na bateriach jednorazowego użytku		55 godzin na bateriach jednorazowego użytku
Jednostki miary	gram, niuton							
Środowisko pracy	10°C – 40°C, 80%RH, bez kondensacji							