



Wagi precyzyjne Adventurer® Precision



Adventurer® Precision łączy w sobie wszystko to, co niezbędne do wszelkich czynności pomiarowych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Model	Zakres ważenia do	Dokładność	Szalka	Legalizacja	Adiustacja
	H-1362	Waga precyzyjna Adventurer® Precision	AX223	220 g	0,001 g	130 mm	brak	z funkcją AutoCal™
	H-1363	Waga precyzyjna Adventurer® Precision	AX223M	220 g	0,001 g	130 mm	z legalizacją	z funkcją AutoCal™
	H-1364	Waga precyzyjna Adventurer® Precision	AX223/E	220 g	0,001 g	130 mm	brak	bez adiustacji
	H-1365	Waga precyzyjna Adventurer® Precision	AX423	420 g	0,001 g	130 mm	brak	z funkcją AutoCal™
	H-1366	Waga precyzyjna Adventurer® Precision	AX423M	420 g	0,001 g	130 mm	z legalizacją	z funkcją AutoCal™
	H-1367	Waga precyzyjna Adventurer® Precision	AX423/E	420 g	0,001 g	130 mm	brak	bez adiustacji
	H-1368	Waga precyzyjna Adventurer® Precision	AX523	520 g	0,001 g	130 mm	brak	z funkcją AutoCal™
	H-1369	Waga precyzyjna Adventurer® Precision	AX523M	520 g	0,001 g	130 mm	z legalizacją	z funkcją AutoCal™
	H-1370	Waga precyzyjna Adventurer® Precision	AX523/E	520 g	0,001 g	130 mm	brak	bez adiustacji
	H-1374	Waga precyzyjna Adventurer® Precision	AX422	420 g	0,01 g	195 x 175 mm	brak	z funkcją AutoCal™
	H-1375	Waga precyzyjna Adventurer® Precision	AX422/E	420 g	0,01 g	195 x 175 mm	brak	bez adiustacji
	H-1376	Waga precyzyjna Adventurer® Precision	AX822	820 g	0,01 g	195 x 175 mm	brak	z funkcją AutoCal™
	H-1377	Waga precyzyjna Adventurer® Precision	AX822/E	820 g	0,01 g	195 x 175 mm	brak	bez adiustacji
	H-1378	Waga precyzyjna Adventurer® Precision	AX1502	1520 g	0,01 g	195 x 175 mm	brak	z funkcją AutoCal™
	H-1379	Waga precyzyjna Adventurer® Precision	AX1502M	1520 g	0,01 g	195 x 175 mm	z legalizacją	z funkcją AutoCal™
	H-1380	Waga precyzyjna Adventurer® Precision	AX1502/E	1520 g	0,01 g	195 x 175 mm	brak	bez adiustacji
	H-1381	Waga precyzyjna Adventurer® Precision	AX2202	2200 g	0,01 g	195 x 175 mm	brak	z funkcją AutoCal™

	H-1382	Waga precyzyjna Adventurer® Precision	AX2202M	2200 g	0,01 g	195 x 175 mm	z legalizacją	z funkcją AutoCal™
	H-1383	Waga precyzyjna Adventurer® Precision	AX2202/E	2200 g	0,01 g	195 x 175 mm	brak	bez adiustacji
	H-1384	Waga precyzyjna Adventurer® Precision	AX4202	4200 g	0,01 g	195 x 175 mm	brak	z funkcją AutoCal™
	H-1385	Waga precyzyjna Adventurer® Precision	AX4202M	4200 g	0,01 g	195 x 175 mm	z legalizacją	z funkcją AutoCal™
	H-1386	Waga precyzyjna Adventurer® Precision	AX4202/E	4200 g	0,01 g	195 x 175 mm	brak	bez adiustacji
	H-1387	Waga precyzyjna Adventurer® Precision	AX5202	5200 g	0,01 g	195 x 175 mm	brak	z funkcją AutoCal™
	H-1388	Waga precyzyjna Adventurer® Precision	AX5202M	5200 g	0,01 g	195 x 175 mm	z legalizacją	z funkcją AutoCal™
	H-1392	Waga precyzyjna Adventurer® Precision	AX2201	2200 g	0,1 g	195 x 175 mm	brak	z funkcją AutoCal™
	H-1393	Waga precyzyjna Adventurer® Precision	AX2201/E	2200 g	0,1 g	195 x 175 mm	brak	bez adiustacji
	H-1394	Waga precyzyjna Adventurer® Precision	AX4201	4200 g	0,1 g	195 x 175 mm	brak	z funkcją AutoCal™
	H-1395	Waga precyzyjna Adventurer® Precision	AX4201/E	4200 g	0,1 g	195 x 175 mm	brak	bez adiustacji
	H-1396	Waga precyzyjna Adventurer® Precision	AX8201	8200 g	0,1 g	195 x 175 mm	brak	z funkcją AutoCal™
	H-1397	Waga precyzyjna Adventurer® Precision	AX8201M	8200 g	0,1 g	195 x 175 mm	z legalizacją	z funkcją AutoCal™
	H-1398	Waga precyzyjna Adventurer® Precision	AX8201/E	8200 g	0,1 g	195 x 175 mm	brak	bez adiustacji

Opis

Wagi precyzyjne z serii Adventurer® Precision to niepodważalnie liderzy w swojej klasie. Urządzenia odnajdują doskonałą harmonię pomiędzy zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań i możliwością prostego ważenia.

Zastosowanie funkcji AutoCal™ zapewnia szybką stabilizację i niezawodne działanie, co przekłada się na dobre, dokładne i powtarzalne wyniki ważenia w typowych zastosowaniach laboratoryjnych.

Adventurer® Precision oferuje pracę w trybach: ważenie (17 jednostek + jednostki użytkownika), liczenie sztuk, ważenie kontrolne, pomiar gęstości, ważenie procentowe, ważenie zwierząt/dynamiczne, sumowanie/statystyki, recepturowanie, zatrzymanie wskazania. Waga wyposażona została w dotykowy, kolorowy wyświetlacz VGA o przekątnej 10,9 cm i szerokim kącie widzenia. Zasilanie możliwe jest zarówno przy użyciu zasilacza sieciowego jak i baterii. Komunikacja z urządzeniem za pośrednictwem portów: RS232 i 2 x USB, z możliwością śledzenia danych zgodnych z protokołem GLP/GMP z zegarem czasu rzeczywistego. Dolna konstrukcja wagi jest wykonana z metalu, górna obudowa z tworzywa ABS, natomiast szalka ze stali nierdzewnej.

Dodatkowo w komplecie znajduje się szklana szafka przeciwpodmuchowa, której dwuczęściowe drzwi boczne montowane są od góry, a ich otwarcie zajmuje mało miejsca pozostawiając swobodny dostęp do komory ważenia podczas umieszczania próbek. Waga wyposażona została również w podświetlaną poziomicę i zintegrowany hak do ważenia podszałkowego. Z funkcji dodatkowych warto wspomnieć o możliwości wybrania przez użytkownika punktów kalibracji zakresu, filtrach środowiskowych oraz menu blokady programowej i resetowania ustawień.

Dane techniczne

Parametr	AX223	AX223M	AX223/E	AX423	AX423M	AX423/E	AX523	AX523M	AX523/E	AX422	AX422/E	AX822	AX822/E	AX1502	AX1502M	AX1502/E	AX2202	AX2202M	AX2202/E	AX4202	AX4202M	AX4202/E	AX5202	AX5202M	AX2201	AX2201/E	AX4201	AX4201/E	AX8201	AX8201M	AX8201/E	
Maksymalna nośność	220 g			420 g			520 g			420 g		820 g		1520 g			2200 g			4200 g			5200 g		2200 g		4200 g		8200 g			
Dokładność				0,001 g										0,01 g						0,01 g							0,1 g					
Dokładność odczytu (legalizowana)	nie dotyczy	0,01 g	nie dotyczy	0,01 g	nie dotyczy	0,01 g				nie dotyczy				0,1 g	nie dotyczy	0,1 g	nie dotyczy	0,01 g	nie dotyczy	0,1 g			nie dotyczy				1 g	nie dotyczy				
Rozmiar szalki				130 mm																195 x 175 mm												
Adaptacja	z funkcją AutoCal™	bez adaptacji		z funkcją AutoCal™	bez adaptacji		z funkcją AutoCal™	bez adaptacji		z funkcją AutoCal™	bez adaptacji	z funkcją AutoCal™	bez adaptacji	z funkcją AutoCal™	bez adaptacji		z funkcją AutoCal™	bez adaptacji		z funkcją AutoCal™	bez adaptacji		z funkcją AutoCal™	bez adaptacji		z funkcją AutoCal™	bez adaptacji	z funkcją AutoCal™	bez adaptacji			
Wymiary (szer. x gł. x wys.)				340 x 354 x 230 mm																230 x 354 x 100 mm												
Ciepota				5,8 kg																4,6 kg										3,8 kg		
Zasilanie																				zasilacz sieciowy												
Wyświetlacz																				Kolorowy, o dużej rozdzielczości dotykowy ekran VGA												
Komunikacja																				RS232, USB, USB Host												
Czas stabilizacji				2 s																			1,5 s									
Minimalna masa (USP, 0,1%, Typowa)				2 g													20 g										20 g					
Jednostki	gram; miligram; karat; uncja; uncja (trojgłoska); funt; pennyweight; gran; Newton; momme; maughai; tael hongkoncki; singapurski tael; tajwański tael; tical; tole; but; Spicjalne																															
Środowisko pracy	10°C – 30°C, 80%RH, bez kondensacji																															