



Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe do wag i wagosuszarek Ohaus



Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe do wag i wagosuszarek Ohaus.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Nr producenta
	H-1941	Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe	wagi serii Explorer® EX, Adventurer® AX, Pioneer® PX, Scout® STX, SKX, PR oraz wagosuszarki MB	80850043
	H-1942	Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe	wagi serii Explorer® EX, Traveler® TA oraz wagi mechaniczne	80850000

Opis

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe do wag i wagosuszarek Ohaus.

Zabezpieczenie **H-1941** To stalowa linka z zabezpieczeniem (blokada kluczykiem) do mocowania urządzenia na przykład do stołu. Linkę montuje się z tyłu wagi, w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu w obudowie.

Pasuje do wagosuszarek:

- MB23
- MB25
- MB27
- MB90
- MB120

oraz do wag z serii:

- Adventurer® AX
- Explorer® EX (precyzyjne, analityczne i półmikro, bez serii High Capacity)
- Pioneer® PX
- Scout® STX / SKX
- PR

Zabezpieczenie **H-1942** pasuje do modeli z serii:

- Explorer® EX (precyzyjne, analityczne, bez serii półmikro i High Capacity)
- Traveler TA