



Wagi analityczne Pioneer[®] Analytical



Pioneer[®] Analytical to wagi, które gwarantują dokładne wyniki i łatwą obsługę za przystępną cenę.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Model	Zakres ważenia do	Dokładność	Szalka	Adiustacja	Legalizacja
	H-1681	Waga analityczna Pioneer [®]	PX124/1	120 g	0,0001 g	90 mm	z funkcją InCal™	brak
	H-1682	Waga analityczna Pioneer [®]	PX124M/1	120 g	0,0001 g	90 mm	z funkcją InCal™	z legalizacją
	H-1683	Waga analityczna Pioneer [®]	PX224/1	220 g	0,0001 g	90 mm	z funkcją InCal™	brak
	H-1684	Waga analityczna Pioneer [®]	PX224M/1	220 g	0,0001 g	90 mm	z funkcją InCal™	z legalizacją

Opis

Wagi analityczne z serii Pioneer[®] są intuicyjne i łatwe w obsłudze przy jednoczesnej wysokiej dokładności i powtarzalności pomiarów. Urządzenia te zapewniają podstawowe funkcje ważenia oraz konkurencyjne parametry techniczne. W połączeniu z przystępną ceną stają się niezwykle **ekonomicznym rozwiązaniem w podstawowych funkcjach laboratoryjnych, przemysłowych a także edukacyjnych**. Mocna konstrukcja stworzona została z myślą o długotrwałym użytkowaniu w różnorodnych zastosowaniach. Wagi Pioneer[®] posiadają listwę usuwającą ładunki statyczne, łatwo dostępne porty komunikacyjne (USB i RS232), a także drugi wiersz wyświetlacza pokazujący dodatkowe informacje.

Wagi Pioneer[®] Analytical posiadają 5 trybów pracy: ważenie, ważenie procentowe, liczenie sztuk, ważenie zwierząt/dynamiczne, wyznaczanie gęstości. Urządzenie wyposażone jest w **podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)** z drugim wierszem pokazującym np. wskazówki (matryca punktowa). Komunikacja możliwa za pomocą portów USB i RS232 w standardzie, dodatkowo wyjście danych GLP/GMP z zegarem czasu rzeczywistego. Waga zasilana za pomocą dołączonego do zestawu zasilacza sieciowego. Podstawa wykonana z metalu, górna obudowa z tworzywa sztucznego. Szalka wykonana ze stali nierdzewnej może być zdejmowana. Waga wyposażona w **szklaną szafkę przeciwdmuchową ze zdejmowanymi drzwiczkami** i osłonę ochronną. Waga posiada również **wbudowany hak do ważenie podszalkowego** oraz zabezpieczenie przeciwkradzieżowe.

Dodatkowe funkcje to: blokada kalibracji, automatyczne tarowanie, automatyczne przyciemnianie, wskaźnik przeciążenia/niedociążenia, wskaźnik stabilności, cztery języki interfejsu, blokada programowa i resetowania. Definiowanie

przez użytkownika: poziom filtracji, ustawienia jasności wyświetlacza, punkty kalibracji zakresu, identyfikatory projektów i użytkowników.

Dane techniczne

Parametr	PX124/1	PX124M/1	PX224/1	PX224M/1
Maksymalna nośność	120 g		220 g	
Dokładność	0,0001 g			
Dokładność odczytu (legalizowana)	nie dotyczy	0,001 g	nie dotyczy	0,001 g
Czas stabilizacji	3 s			
Rozmiar szalki	90 mm			
Adiustacja	InCal™			
Zalegalizowana	nie dotyczy	OIML	nie dotyczy	OIML
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	309 x 321 x 209 mm			
Ciężar	4,5 kg			
Zasilanie	zasilacz sieciowy			
Wyświetlacz	2-liniowy, podświetlany LCD			
Komunikacja	RS232, USB			
Jednostki miary	karat, specjalne, gran, gram, tael hongkoński, kilogram, mesghal, miligram, momme; niuton, uncja, uncja (trojańska), pennyweight, funt, singapurski tael, tajwański tael, tical, tola	karat, gram, miligram	karat, specjalne, gran, gram, tael hongkoński, kilogram, mesghal, miligram, momme; niuton, uncja, uncja (trojańska), pennyweight, funt, singapurski tael, tajwański tael, tical, tola	karat, gram, miligram
Środowisko pracy	10°C – 30°C, 80%RH, bez kondensacji; działanie gwarantowane w zakresie od 5°C do 40°C			