



Rotory do wirówki Frontier FC5706



Rotory do wirówki FC5706 firmy Ohaus. Oferujemy wirniki stałokątowe: na 12 probówek (15 ml) lub 6 probówek (50 ml) a także rotor wychyłny na 6 probówek (5 ml). Rotory wykonano z wysokiej jakości aluminium lub PP dzięki czemu są odporne na działanie czynników zewnętrznych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Liczba miejsc	Na probówki	Nr producenta
	H-5190	Rotor stałokątowy	do wirówki FC5706	12 miejsc	15 ml	30130877
	H-5191	Rotor stałokątowy	do wirówki FC5706	6 miejsc	50 ml	30130878
	H-5192	Rotor wychyłny	do wirówki FC5706	6 miejsc	5 ml	30130880

Opis

Rotory do [wirówki FC5706](#) firmy Ohaus. Wirniki umożliwiają wirowanie probówek o różnej pojemności. Rotory Frontier charakteryzują się trwałą konstrukcją, są łatwe w montażu i obsłudze. Wykonane z wysokiej jakości stopu aluminium lub polipropylenu co czyni je niezwykle trwałymi i odpornymi na działanie czynników zewnętrznych. Do wyboru wirniki stałokątowe na 12 probówek o pojemności 15 ml lub 6 probówek o poj. 50 ml oraz rotor wychyłny z 6 otworami na probówki o poj. 5 ml. Rotory stałokątowe umożliwiają wirowanie probówek pod kątem 32° (H-5190) lub 40° (H-5191). Wirnik wychyłny w trakcie pracy zmienia kąt wirowania w zakresie 0-90°.

Do rotora H-5190 można dokupić adaptery na probówki o pojemności: [1,5/2,0 ml](#), [5 ml, 7 ml](#). Oferujemy także dopasowane do wirnika H-5191 adaptery na probówki o poj. [15 ml](#), [16 ml](#), [30 ml](#) oraz [okrągłodenne 15 ml probówki](#).

Dane techniczne

Parametr	H-5190 Rotor 12x15ml RB/FA	H-5191 Rotor 6x50ml RB/FA	H-5192 Rotor 6x5ml RB
Maksymalna prędkość	6 000 obr./min	4 000 obr./min	6 000 obr./min

Parametr	H-5190 Rotor 12x15ml RB/FA	H-5191 Rotor 6x50ml RB/FA	H-5192 Rotor 6x5ml RB
Maksymalna względna siła odśrodkowa	4 427 x g	1 817 x g	4 427 x g
Maksymalne obciążenie (wirnik)	12 x 15 ml	6 x 5 ml	6 x 50 ml
Średnica otworu bez przejściówki	17 mm / 15 ml	13 mm / 5 ml	30 mm / 50 ml
Promień zewnętrzny/wewnętrzny	110 mm	106 mm	110 mm
Rodzaj rotora	stałokątowy	wychylny	stałokątowy
Czas przyspieszenia (sek.)	33 / 95	8 / 35	41 / 91
Czas spowolnienia (sek.)	51 / 257	7 / 25	52 / 274
Kąt	32°	0-90°	40°
Wymiary (śr. x wys.)	116 x 91 mm	61 x 30 mm	116 x 91 mm
Maksymalna wysokość załadunku	120 mm	75 mm	120 mm
Maksymalna masa obciążenia	300 g	240 g	432 g
Masa netto	1,55 kg	0,42 kg	1,46 kg
Warunki pracy	Temperatura: 0°C - 40°C, wilgotność: < 95%, bez kondensacji	Temperatura: 0°C - 40°C, wilgotność: < 95%, bez kondensacji	Temperatura: 0°C - 40°C, wilgotność: < 95%, bez kondensacji