

Taśmy do drukarek Dymo



Dostępne w różnych kolorach i szerokościach: 9 mm, 12 mm i 19 mm.
 Pasują do drukarki etykiet LabelManager 260P (nr art. L-0165).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szerokość	Długość	Napis	Kolor
	3-1190	Taśma do urządzenia do opisywania	9 mm	7 m	czarny	żółty
	3-1191	Taśma do urządzenia do opisywania	9 mm	7 m	czarny	zielony
	3-1192	Taśma do urządzenia do opisywania	9 mm	7 m	czarny	niebieski
	3-1193	Taśma do urządzenia do opisywania	9 mm	7 m	czarny	czerwony
	3-1194	Taśma do urządzenia do opisywania	9 mm	7 m	czerwony	biały
	3-1195	Taśma do urządzenia do opisywania	9 mm	7 m	czarny	przezroczysty
	3-1178	Taśma do urządzenia do opisywania	12 mm	7 m	czarny	żółty
	3-1179	Taśma do urządzenia do opisywania	12 mm	7 m	czarny	zielony
	3-1180	Taśma do urządzenia do opisywania	12 mm	7 m	czarny	niebieski
	3-1181	Taśma do urządzenia do opisywania	12 mm	7 m	czarny	czerwony
	3-1182	Taśma do urządzenia do opisywania	12 mm	7 m	czarny	biały
	3-1183	Taśma do urządzenia do opisywania	12 mm	7 m	czarny	przezroczysty
	3-1196	Taśma do urządzenia do opisywania	19 mm	7 m	czarny	żółty
	3-1197	Taśma do urządzenia do opisywania	19 mm	7 m	czarny	zielony
	3-1198	Taśma do urządzenia do opisywania	19 mm	7 m	czarny	niebieski
	3-1199	Taśma do urządzenia do opisywania	19 mm	7 m	czarny	czerwony
	3-1226	Taśma do urządzenia do opisywania	19 mm	7 m	czerwony	biały



3-1227

Taśma do urządzenia do opisywania

19 mm

7 m

czarny

przezroczysty

Opis

Dostępne w różnych kolorach i szerokościach: 9 mm, 12 mm i 19 mm.
Pasują do drukarki etykiet LabelManager 260P (nr art. L-0165).