



Marker Edding 3000



Marker do opisywania różnorodnych powierzchni i materiałów – m. in. metalu, szkła, plastiku. W metalowej obudowie, z okrągłą, cienką końcówką (1,5 mm do 3,0 mm). Wodoodporny. Szybkoschnący, nieścieralny. Nie płowieje pod wpływem światła. Nie zawiera toluenu i ksylenu – atrament na bazie alkoholu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	B-0218	Marker Edding 3000	czarny
	B-0219	Marker Edding 3000	czerwony
	B-0220	Marker Edding 3000	niebieski
	B-0221	Marker Edding 3000	zielony

Opis

Marker do opisywania różnorodnych powierzchni i materiałów – m. in. metalu, szkła, plastiku. W metalowej obudowie, z okrągłą, cienką końcówką (1,5 mm do 3,0 mm). Wodoodporny. Szybkoschnący, nieścieralny. Nie płowieje pod wpływem światła. Nie zawiera toluenu i ksylenu – atrament na bazie alkoholu. Z możliwością ponownego napełniania tuszem uzupełniającym – do 100 razy za pomocą jednego opakowania.

Średnica: 15 mm.

Długość: 138 mm.