



## Markery permanentne - Edding 404



Markery permanentne Edding 404 o szerokości linii ok. 0,75 mm, charakteryzują się cechami: wodoodporne, prawie bezwonne, szybko schnące. Z możliwością uzupełniania wkładu, z nasadką z tworzywa do rysowania i znakowania na wszystkich materiałach, m.in. na szkłe, metalu i tworzywie.

| Miniatura                                                                           | Nr-art. | Nazwa                         | Kolor     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-----------|
|    | B-1740  | Marker permanentny Edding 404 | czarny    |
|    | B-1741  | Marker permanentny Edding 404 | zielony   |
|   | B-1695  | Marker permanentny Edding 404 | czerwony  |
|  | B-1696  | Marker permanentny Edding 404 | niebieski |

### Opis

Markery permanentne Edding 404 o szerokości linii ok. 0,75 mm, charakteryzują się cechami: wodoodporne, prawie bezwonne, szybko schnące. Z możliwością uzupełniania wkładu, z nasadką z tworzywa do rysowania i znakowania na wszystkich materiałach, m.in. na szkłe, metalu i tworzywie.