



Markery permanentne Edding 1700-3



Markery permanentne Edding 1700 o szerokości linii ok. 0,5 mm, charakteryzują się cechami: wodoodporne, prawie bezwonne, szybko schnące. Z możliwością uzupełniania wkładu, z nasadką z tworzywa do rysowania i znakowania na wszystkich materiałach, m.in. na szkłe, metalu i tworzywie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	B-1742	Marker permanentny Edding 1700-3	czarny

Opis

Markery permanentne Edding 1700 o szerokości linii ok. 0,5 mm, charakteryzują się cechami: wodoodporne, prawie bezwonne, szybko schnące. Z możliwością uzupełniania wkładu, z nasadką z tworzywa do rysowania i znakowania na wszystkich materiałach, m.in. na szkłe, metalu i tworzywie.