



Aluminiowa taśma klejąca

Taśma z aluminium z warstwą papieru ochronnego. Przeznaczona do izolowania pary wodnej, do uszczelniania i zaklejania miejsc styku i pęknięć oraz do naprawiania metalowych zbiorników. Odporna na promieniowanie UV i starzenie się. Może być opisywana długopisem i flamastrem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Grubość	Szt./rolka
	2-6267	Aluminiowa taśma klejąca	0,04 mm	100 m
	2-6265	Aluminiowa taśma klejąca	0,1 mm	50 m

Opis

Taśma z aluminium z warstwą papieru ochronnego. Przeznaczona do izolowania pary wodnej, do uszczelniania i zaklejania miejsc styku i pęknięć oraz do naprawiania metalowych zbiorników. Odporna na promieniowanie UV i starzenie się. Może być opisywana długopisem i flamastrem.

Szerokość: 50 mm.

Nr-Art. 2-6267:

99% folii aluminiowej o gr. 0,065 mm. Odporność na rozerwanie: >30 N/25 mm. Siła klejenia: >15 N/25 mm. Zakres temperatur: od -40°C do +140°C. Specyfikacja: wg normy DIN 4102 – Klasa A2.

Nr-Art. 2-6265:

Klej syntetyczny. Odporność na rozerwanie: 20 N/cm. Siła klejenia: 8 N/cm. Zakres temperatur: od -40°C do +80°C. Specyfikacja: wg normy DIN 4102 – Klasa B1.