



## Taśma uszczelniająca z teflonu

Z czystego teflonu, do wszystkich gwintów ze stali, miedzi, mosiądzu, tworzywa sztucznego itd. Odporna na prawie wszystkie płyny, także na agresywne media. Nie klei się, nie pęcznieje pod wpływem wilgoci. Wytrzymała na temperatury: od -190°C do +250°C.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                          | Szerokość | Grubość | Szt./Op.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------|---------|------------|
|  | 2-6259  | Taśma uszczelniająca z teflonu | 12 mm     | 0,1 mm  | rolka 12 m |

### Opis

Z czystego teflonu, do wszystkich gwintów ze stali, miedzi, mosiądzu, tworzywa sztucznego itd. Odporna na prawie wszystkie płyny, także na agresywne media. Nie klei się, nie pęcznieje pod wpływem wilgoci. Wytrzymała na temperatury: od -190°C do +250°C.

**Wymiary:** dł. 12 m, szer. 12 mm, gr. 0,1 mm.